

美甲36W LED光疗灯UV烘甲机甲油胶光疗胶通用用品工具

产品名称	美甲36W LED光疗灯UV烘甲机甲油胶光疗胶通用用品工具
公司名称	深圳市宝安区沙井雅莉莎胶制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:MINGYA 型号:LED+UV 颜色:彩色
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙一万安路长兴科技园6栋2楼
联系电话	02036615356 13726838510

产品详情

选择正品：百分之99好评，你的选择没有错！

7色可选 购物狂欢大促销

百分之100保修，值得你信任!

百分之100包退换，值得你放心!

百分之100有赠品，值得你期待！

注意：各位亲，免洗的胶几十秒内可以完全照干，但是不免洗的胶，照灯后需要用快干水擦洗一下（也是照灯几十秒），不然不会照干的，这个是专业常识，所以亲们不要误认为有些胶烤不干，那是因为几十秒后必须要用快干水擦洗！

此款光疗机本身自带电源线，请亲直接购买光疗机的瓦数选择喜欢的颜色。

亲们在购买的时候请不要犹豫是否在购买光疗机后还需要购买电源线才能使用，单独出售电源线是方便买家多一个电源线作为备用。

本店承诺价格最低，给买家一个公正公平的价格，而不是赚取高价的商家，我们只赚销量不赚钱，正品行货，优质led+uv集于一体的光疗灯，本店承诺保修6个月。

这款led光疗灯灯珠是采用台湾进口灯珠，耐用度跟使用寿命上是国产灯珠不能比较的。现在淘宝竞争激烈，很多卖家以次从好，打价格战。亲们不要用别家的国产钻石led跟我们家的对比。我们敢能给亲们的承诺免费保修两年，足以证明我们的品质。我们采用专业的打包，快递途中防震，防摔，防损毁，给买家一个安全放心的购物

这款led+uv光疗灯，改善了烤指甲的速度与时间，附有精美的外壳。使用寿命是普通光疗灯的数十倍，内设有紫外线保护板，可防止皮肤照晒而变黑。

特点：18wled灯的照灯速度在40秒左右（真实数据）如果照led胶会比照光疗胶快很多

36wled灯的照灯速度在20秒左右（真实数据）如果照led胶会比照光疗胶快很多

机器底座可拆卸，方便做脚的时候使用。

可防止皮肤照灯而变黑，不会对人体造成任何伤害

一灯2用led+uv 100v-240v世界通用电压

36w定时10秒 20秒 30秒 18w定时30秒 60秒 常亮

36w的是12w的ccfl+24w的led 18w的是12w的ccfl+6w的led

瓦数越大质量越好 照干速度越快 内置更加精美 变压器更加安全

机器尺寸：长17.5cm 宽15.5cm

高7.5cm

以下是图片参考：

瓦数:12w、18w、36w带10,20,30秒定时机子的尺寸是19.5*18.4*9.8cm開口寬度,深度,高度 是13*11*4.2cm牌子：jhk颜色7种。普通uv胶和led胶都可以使用，更加方便更加环保节能。速度更加快。外盒面上：ccfl冷阴极采用的是持久耐用不需要更换的灯管。相当于36w uv灯的功率。附带30秒，60秒，90秒时间显示。保修1年国外通用。外盒左侧：使用注意事项：本产品主要用于烘干美甲用的uv和led凝胶。在不使用的时候，请拔掉电源后在离开。请用柔软的布沾点水或沾少量清洁液擦拭，灯的内部请用干布擦拭。若长时间点着灯，冷阴极灯管，反射板以及灯口的上座会发热，请不要连续点灯超过30分钟以上，灯在使用的时候以及关闭后，请不要立刻触碰冷阴极灯管及其周围，以防触电。由于冷阴极灯管很细，很容易破损，请小心取下，随身携带的时候，请注意不要撞到或掉落，请不要直接触碰灯管，以防破损或发生故障。本产品周边本身附带电线，请不要将ac电源转换器直接插入本产品，请不要在产品上置放物体。对紫外线光线过敏的人，请与医师商量后使用。请保管在儿童拿不到的地方。

注意签收：请买家在收到包裹时,当着快递员的面当场签收（特别是所订商品是容易破碎的物品或者多件商品）。如果外包装和商品有严重破损，请拒收！如果签收，我们不承担任何赔偿责任。如果本人不在，请代收人一定验收。

本产品的品牌是MINGYA，型号是LED+UV，颜色是彩色，产地是中国