

月无声品牌50ML气动胶枪 气动推胶器 打胶器，品质保证

产品名称	月无声品牌50ML气动胶枪 气动推胶器 打胶器，品质保证
公司名称	东莞市月无声电子有限公司
价格	面议
规格参数	材质:铝合金 电源电压:1 功率:4
公司地址	东莞市东城区堑头瑞龙路二号四楼
联系电话	86-076923107897/23107080 13553801053

产品详情

打胶器50ml1：1气动胶枪步骤如下：

- 1、直接把1：1包装胶水装入套筒内。
- 2、将套筒与气管连接起来
- 3、气管一端与主机空气输出接口连接
- 4、调整空气减压阀，设置合适气压；5、设置滴液时间；6、接好脚踏开关，按下脚踏开关；7、开始滴胶。

如图：

50ml气动胶枪选用相对应的ab胶筒一起使用：

选用ab胶筒,您可以分享一下我的经验,当您一天的用胶量比较少的时候如一天用胶量在50克左右,您可以选用50ml的ab胶筒,这样既可以节成本,也比较轻便,这样点胶就更轻松了,如果要实现精准定量点胶,您可以一台小型的点胶机886a数显点胶机进行订量,这样操作都很方便的.如想了解更多也可以直接联系我的.月无声pmc-50ml ab胶筒参数表：

型号	容量/ml	比例	备注
pmc1-50-11	50	1:1	一代

pmc2-50-11	50	1:1	二代
pmc-50-11	50	1:1	
pmc-50-12	50	2:1	
cd-50-10	50	10:1	一代
pmc2-50-10	50	10:1	二代

总之什么比例的气动胶枪，气动推胶器，打胶器就选用什么相对应比便的ab胶筒，什么样的混胶管，混合管，这样才能匹配打胶枪，胶水才能混合得更均匀更好，做出更完美的产品来，如需要了解更多的信息请与我联系.

公司名称：东莞市月无声电子设备有限公司联系地址：广东省东莞市高埗镇冼沙工业大道宝源工业园
联系电话：0769-23107897/13532320322传真号码：0769-23102536腾讯qq：1545260633阿里旺旺：yws紫晴邮箱：
ziqing@yuewusheng.com公司网站：<http://www.yuewusheng.com>联系人：紫晴

本产品的材质是铝合金，电源电压是1，功率是4，规格是0，品牌是月无声，型号是PM，重量是0