

TWA-300N智能双路低流量空气采样器

产品名称	TWA-300N智能双路低流量空气采样器
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:华瑞博远
公司地址	北京市房山区于庄
联系电话	86-01080336373 13439369862

产品详情

tw-300n智能双路低流量空气采样器 流量(可选) : 20~500ml/min、50~500l/min

微电脑恒流系统控制、lcd数显系统、菜单设定、交直流两用, 选配锂电池供电 tw-300n智能双路低流量空气采样器是我公司最新推出的大气采样器。该仪器选用美国单片机作智能控制中央处理器, 使仪器更具适用性。该智能操作平台建立在智能、完善化的内部管理系统, 菜单设定, 能记上次采样时间, 连续采样、间歇采样, 灵智电源管理, 电量适时显示, 无操作关作, 充电指示, 高效进口空芯杯电机驱动。大液晶屏显示, 无操作定时关机, 是目前普及大气采样器中较为先进、理想、实用的大气采样器。一、技术参数及工作条件 采样流量范围 0.1~1.5升、0.1~3l/min、1~5l/min 流量误差 $\pm 5\%$

定时误差 $\pm 1\%$ 最大负压 25000pa 充电电流 300na(标准型) 电 源 10vdc、220v50hac

工作温度 -10 - 40 噪 声 60db 相对湿度 85% 体 积 200x160x140mm

二、使用与维护 1、采样 按压"开关"键三秒, 进入开机画面, 按"取消"键进入"功能设置", 用上下键进入"采样方式设置"或"系统功能设置", 如选择采样方式设置, 按"确认"再按左右键选择连续采样或间歇采样(一般多为连续采样), 按上下键选择采样时间和停止时间(在间歇采样模式下)。系统功能设置无操作关机建议1 - 3秒, 背光灯时间5秒左右, 设置完毕按"取消"键进入"确认"采样时间。菜单设定一次调好后下次开机, 只要按"开机"键再选择所需时间按"确认"即可开机采样。 2、充电

该仪器显示屏显示电池容量, 此图形为满电, 当图形为表示欠压需充电。充电时只需将电池线接上交流市电与采样器连续即可进行全自动充电。充电完毕主机指示灯由红色变为绿色。 3、注意事项

若3个月以上不用应进行补充电, 以确保高能镉镍电池的使用寿命。 三、仪器附件

仪器箱 1只 安全瓶 2只 胶

管 0.5米 吸收瓶架 2只 三角架 1只

电源线 1根 说明书 1份

合格证 1份 北京华瑞博远科技发展有限公司 010 - 80336373 010 - 58431

781010 - 5914513113439369862 地址: 北京市房山区沁馥园

网址: <http://www.bjhrby.com>