

# 电导率仪，精密电导率测定仪，高品质电导率仪

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 电导率仪，精密电导率测定仪，高品质电导率仪              |
| 公司名称 | 济南海博实验室仪器有限公司                      |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 | 品牌: SX<br>型号: MP<br>测量范围: 0-2000MS |
| 公司地址 | 济南市天桥区济洛路163号                      |
| 联系电话 | 15692373918 13854165568            |

## 产品详情

mp522型精

密ph/电导率测量仪

测量参数：ph、mv、电导率、电阻率、tds、盐度和温度

技术参数：

测量范围：ph：(-1.999~19.999) ph mv：±1999.9 mv

电导率：(0~2000) ms/cm，分为六段量程

(0.00~20.00)  
) μs/cm；(20.0~200.0) μs/cm；(200~2000) μs/cm；

( 2.00~20.00 ) ms/cm ; ( 20.0~200.0 ) ms/cm ; ( 200~2000 ) ms/cm ( k=10 )

电阻率 : ( 0~100 ) m .cm

tds : ( 0~100 ) g/l

盐度 : ( 0~100 ) ppt

温度 : ( -10~110 )

精确度 : ph :  $\pm 0.002$  ph mv :  $\pm 0.03\%$  fs 电导率 :  $\pm 0.5\%$  fs 温度 :  $\pm 0.4$

自动温度补偿 : ph : ( 0~100 ) 电导率 : ( 0~50 )

其他参数 : 数据储存 : 900组

通讯接口 : rs232

电源 : dc9v/300ma

尺寸和重量 : ( 160 × 190 × 70 ) mm/880g

基本配置：201t-m塑壳ph/atc三复合电极

2503-c玻璃ph复合电极

2401-m玻璃电导电极（k=1，atc）

mp500温度电极

602型万向电极架

rs232通讯软件

特点与应用：高精度的ph+电导率双参数仪表。配用2503型ph电极，可用于离子强度较低、  
浑浊液体和胶

体溶液的测量。可设定高纯水和加氨  
纯水二种特殊的ph测量模式，适合电力、石化等行业使

用。内置高纯水非线性温度补偿功能，适合高纯水电导率的精确测量。

本产品的品牌是SX，型号是MP，测量范围是0-2000MS，用途是PH,电导率，多功能