

纸张水分仪HT-904 纸箱水份仪HT904 测湿仪 含水率测试仪 测试

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 纸张水分仪HT-904 纸箱水份仪HT904 测湿仪 含水率测试仪 测试 |
| 公司名称 | 深圳市鑫长润科技发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:国产 型号:HT-904 |
| 公司地址 | 深圳市坪山新区坑梓街道梓横西路49号C栋406 |
| 联系电话 | 23761272 13530556376 |

产品详情

纸张水分仪ht-904 纸箱水份仪ht904 测湿仪 含水率测试仪

型号：ht-904

袖珍数字式木材测湿仪数字显示并具有多档树种修正版本，适用于单板及厚度为20mm以下板材含水率的快速测定。该仪表采用单片机电脑芯片技术，摒弃所有模拟电位器，内部通过软件自动校准各种误差。将原测量分辨率为2的led二极管显示，改进为分辨率为1的led数码管显示，提高了分辨率精度，读数更直观便利。同时扩大了测量范围，增加了7档树种修正。为便于用户判断仪器本身是否处于良好的状态，又在仪器的盖帽上增设了测试标准器。本仪器具有用户木材树种曲线的定制以及软件标定和使用功能的软件升级能力。此外在外形上进一步合理和美观。使用更方便、携带更轻巧是该仪器的特点。

一、主要性能和技术指标

- 1、含水率测量范围：5-40%
- 2、测量分辨率：1
- 3、测量误差：±2% 28 ±5% > 28

- 4、树种修正档位：7档
- 5、显示方式：led数码管指示；
- 6、外型尺寸：128*61*24mm
- 7、环境温度：10-40
- 8、重量：150克
- 9电源：6f22型9v电池1节。

二、操作方法

1、测量前检查：

拔下仪表盖帽，将探针接触盖帽上的两个触点，按下测试开关，若显示为 18 ± 1 （树种修正档位为5时），则表示仪器处于正常状态。如换电池指示灯即两个小数点交替闪烁，表示电池已耗尽，需及时更换新电池。

2、树种档位设定方法：

根据被测木材，按推荐附表查得应设置的档位。先按住树种设置按钮不放，然后同时按下测试开关，此时将显示当前树种档位的设置值同时右下角小数点闪烁，连续按动树种设置按钮即可改变档位到所需的位置，放开两个按钮，设置完毕。以后开机将保持所设定的档位直到再次改变。注意：设置时测试按钮不要放开。仪器出厂时的默认档位是5。测量时按树种设置按钮可检查当前设置的档位。

3. 测量：将电极探针插入需测定的木材试件。按下测试开关，led数码管批示的数据为试件平均约对含水率，测量值 < 5时显示0，测量值 > 40时则显示为aa，表示已超量程。测试完毕，松开测试开关，电源自动关闭。

鑫长润主营产品：标准光源对色灯箱，对色灯管，美国pantone色卡色票测厚仪，色差仪，小样机，纺织类检测设备，电子天平，取样刀，光泽度仪，显微镜等颜色检测

鑫长润科技发展有限公司立足深圳，集专业开发、生产和销售纺织、印染、油漆、油墨、五金、服装、鞋业、皮革、化工、塑料、玩具等行业品质检测仪器于一体，依赖专业的电子商务平台辐射全国及国际市场的专业科学仪器公司。

公司坚持以科技兴行的发展战略，立足于市场和客户需求，我们不断以最新科技结合我们专业的技术和敏锐的市场洞察力以及超强的生产研发能力，开发研制了能够代替进口同类产品的标准光源箱（对色灯箱）测厚仪、检针器（验针机）等。

我们秉承"全心全意为客户服务"的宗旨，精益求精的工作理念，专业的技术及优质的服务，始终把用户的利益放在第一位，从而赢得了广大客户的信赖！

鑫长润作为科学仪器仪表行业的领先者，始终以"诚信、专业、客户至上"作为创业与发展之本。您的关注与信任是推动我们前进的源泉与动力！我们将以更丰富的产品，更优质的服务来回报您的支持与厚爱！

公司经过多年的发展,业务遍及国内外,以深圳,上海,香港、福建为业务中心,辐射整个华南,华东,华北,东南等地区,形成一个全国性的销售网络,鑫长润产品远销台湾、澳门、美国、日本、韩国、加拿大、新加坡、越南、马来西亚、孟加拉、印度等国家和地区，是国际检测机构首选之品牌。

联系人：郭勇

联系电话：13530556376

固定电话：0755-86303960/29359046

旺旺联系：

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是HT-904，类型是便携式水分计，测量范围是5-40%，准确度是 $\pm 2\%$ $28 \pm 5\% > 28$ ，环境温度是10-40（ ），电源电压是9（V），外形尺寸是128*61*24MM（mm）