

融华118融华全智能点钞机 热销点钞机 语音WJD-RH118

产品名称	融华118融华全智能点钞机 热销点钞机 语音WJD-RH118
公司名称	深圳市宝安区沙井灿亿文具商行
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 600.00 品牌:融华 型号:WJD-RH118
公司地址	广东广州市荔湾区黄沙后道五湖四海北区
联系电话	暂无

产品详情

功能：智能 / 合计金额 / 混点 / 累加 / 预置

鉴伪功能：采用全数字化技术对纸币进行荧光、磁性油墨、安全线和纸质智能化识别，同时具有半张、窄张、连钞、重张等异常币识别功能，检测更精确可靠。

工作状态：具有智能、合计金额、混点、累计、预置等工作状态功能，有效提高工作效率。

显示技术：采用进口led显示屏，清晰显示功能、金额张数。

性能稳定：采用进口集成电路及传感器件，机器性能更稳定，工作更可靠。

产品符合中华人民共和国gb16999-1997《人民币伪钞鉴别仪》国家标准及中国人民银行jr/t0002-94《点钞机》金融行业标准，本机采用cpu控制及数码识别、模糊判断等先进技术，对第四套人民币50元、100元及第五套人民币各种面额均能自动判别，验钞准确、操作方便。本系列产品已经通过国家强制性产品认证（3c）。

性能特点：

全数清点、清分、夹张识别、防漏张。

自动启止、自动清零。

智能鉴伪（磁性、数码、光谱）。

性能稳定，耐用可靠。

造型美观大方。

广泛使用于市场、商场、企事业单位。

2、技术指标

点钞速度： 900张/分钟

进钞与接容量： 150张

记数显示范围：1-999张

预置数显示范围：1-9999张

点钞尺寸：长度110-180mm、宽度50-80mm、厚度0.075-0.15mm

送钞方式：磨擦分张

电源适应范围：220v ($1 \pm 10\%$) 50hz ($1 \pm 5\%$)

空载运转噪音： 60db(a)

整机功耗： 80w

环境温度：0 ° c-40 ° 工作温度：20 ° c

外形尺寸：375 × 310 × 255 (mm)

整机重量：7.5kg

3、功能使用说明

把机器插到市电（220v）电源插头上，打开电源开关，蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀”三声，机器进入自检状态，自检正常停机后，计数器显示“0”，预置无显示，机器正常。如有其他符号显示，说明机器有故障，请停止使用。

智能：开机“智能”指示灯亮，清点有磁性纸币，具有大面额分小面额功能，含有防伪功能。

合计金额：按“功能”键调到“合计金额”指示灯亮，清点有磁性不同版本的纸币，以纸币的磁性特征鉴别真伪。点面额点张数，含有防伪功能。

混点：按：“功能”键调到“混点”指示灯，清点所有纸币，不进行真伪辨别。可以点小面额纸币或外币，此功能不带防伪功能。

预置：按“预置”键，预置指示灯亮，预置窗口显示“100”在此状态下，按“+”、“-”键，预置数在“1-999”之间任意选择，清点到预置数值时机器会自动停机，取出接钞台的纸币机器将继续清点。

累计：开启累计功能，可以累计张数金额，不清零。

4、正确点钞操作方法

点钞时先将钞票整理，清除钞票上的纸补贴及污染物，剔除破损严重的纸币。再将钞票均匀的扇成小斜坡状，成捆钞票应先拍松再扇开，放入滑钞板。

警告：为确保人身安全，电源插座应有安全接地线。

注意手不能靠近捻钞轮。

未成年人禁止使用该机器。

注意除纸币外的其他物品请勿放入进钞口。

语音开启和关闭操作说明：

机器开启停下后，按住“功能”键8-10秒钟，待机器蜂鸣器叫“语音关闭”一声后，机器即关闭语音报读功能。如要开启语音报读功能，重复以上操作即可。

保养与注意事项

- 1、避免在强烈的光源下工作，以免造成计数不准确和鉴伪误报警。
- 2、使用时避开强磁场或可能对电网产生强干扰的用电器，如电钻、电焊机等。
- 3、本机允许使用的电压范围为交流：220v+-15%
。电压过高会损坏机器，过低会导致机器工作不稳定，用完机后，勿忘关机断电。
- 4、勿置潮湿处，以防漏电而受电击。
- 5、机器断电后，再次开机最短间隔时间不能少于5秒钟，否则可能导致工作不稳定。
- 6、本机不宜清点破损严重（特别是绵软、油污、透明、贴补面积过大等）的假币，否则会发生堵塞钞票、计数不准、误报警等现象。
- 7、定期使用随机配带的刷子清除机内积尘，同时不要忘记关掉电源开关，拔掉电源插头。建议：每点10万张纸币进行清理一次，不要经常清理，以免碰到电气件造成损害。

本产品的建议零售价是¥600.00，品牌是融华，型号是WJD-RH118，支持币种是人民币，计数范围是1-999张，进钞容量是1-999张，售后服务是店铺三包，电源是220（V），显示是LED，外形尺寸是375×310×255（mm），净重是7.5（KG），适用场所是银行,超市,商场,酒店