

微电脑输液泵/注射泵/ 医用

产品名称	微电脑输液泵/注射泵/ 医用
公司名称	武汉市迈新医疗设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	药（械）准字:国食药监械（准）字2010第2254485 类别:微量注射 功能:微电脑控制药物注射速度
公司地址	武汉市雄楚大道350号
联系电话	02787377242 13871516657

产品详情

亲，该款产品可以自由选择要不要架子。

产品功能特点：1、高清lcd显示，中文友好操作界面，方便护士操作2、毫升/小时与滴数/分钟自动转换，方便护士自由选择3、大范围输液，最高输液速度可达到1200ml / h4、报警功能及时准确，并有语音提示，降低护士工作负荷5、泵内含锂电池组，具有停电自动转换和自动充电管理功能6、输液完成后kvo功能自动启动，保持病人静脉畅通7、车载直流12v电源工作，不受220v交流限制8、配置护士呼叫接口

技术参数

速度范围	1ml/h-1200ml/h 1d/min-400d/min
输液精度	在 ± 3%以内（输液器经校准后的精度）
输液泵的机械精度	在 ± 2 % 以内
快速输液速度	100ml/h-1000ml/h(每级增量为100ml/h)
输液量	1ml-9999ml
累计输液量	1ml/h ~ 9999.9ml(每级为1ml/h)
kvo速度	1ml/h-5ml/h可调(每级1ml/h)
阻塞报警阈值	高：800mmhg ± 200mmhg(106.7kpa ± 26.7kpa) 中：500mmhg ± 100mmhg(66.7kpa ± 13.3kpa) 低：300mmhg ± 100mmhg(40.7kpa ± 13.3kpa)
报警	输液完毕报警、管道阻塞报警、请关好门报警、管内有气泡报警、设置错误语音报警、交流电源已拔出提示、电池电量不足报警等。
熔断器	规格11a/250v，数量二只（安装在泵内）
电源	两种供电工作方式，市电：~ 220v、50hz;内置电池：11.1v充电锂电池组；容量 1600mah；新电池充电12小时后，可供注射泵以25ml/h速率（gb 9706.27-2005指定的中速）运行时，连续工作4小时以上。（注：电池工作时间可根据用户需要更改电池规格，增

	加放电时间。)		安
运行环境条件	a)环境温度范围：+5 ~ +40 b)相对湿度：20 ~ 90 % c)大气压力范围：860.kpa ~ 106.0kpa		
运输和储存条件	a)环境温度范围：-30 ~ +55 b)相对湿度： 95 %		
外形尺寸	140mm(长)x157mm(宽)x220mm(高)		
重量	1.8kg		
pys-820系列输液泵均可选配滴速感应器，保证滴速模式和速度模式达到 $\pm 3\%$ 以内的精度			

本产品的药（械）准字是国食药监械（准）字2010第2254485，类别是微量注射，功能是微电脑控制药物注射速度