

## 提供库仑硫测定仪（欢迎来电订购）

产品名称	提供库仑硫测定仪（欢迎来电订购）
公司名称	泰州市姜堰分析仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:- 型号:LC-6
公司地址	江苏省泰州市姜堰罗塘西路22号
联系电话	0523-88811999 13809018619

## 产品详情

lc-6型通用微机库仑仪，根据微库仑原理，引用计算机控制，采用windows中文操作平台，显示分析过程，打印谱图和测量结果，具有灵敏、快速、准确等特点。新产品广泛应用于石油、化工、冶金、高校等部门。

适用标准：sh/t 0253、sh/t 0254、sh/t 0222、astm d3120

检测范围：应用于石油、化工、冶金、高校等部门。

技术参数：测量范围：s：0.1mg/l ~ 5000mg/l cl：0.2mg/l ~ 5000mg/l

检测下限：s：0.1mg/l cl：0.2mg/l 重复性误差：含量 < 1 mg/l时 < 50 含量 1

mg/l ~ 10 mg/l时 < 10 含量 > 10 mg/l时 < 5 控温范围：室温 ~ 1000 控温精度：± 1

冷却方式：风冷

，根据微库仑原理，引用计算机控制，采用windows中文操作平台，显示分析过程，打印谱图和测量结果，具有灵敏、快速、准确等特点。新产品广泛应用于石油、化工、冶金、高校等部门。

适用标准：sh/t 0253、sh/t 0254、sh/t 0222、astm d3120

检测范围：应用于石油、化工、冶金、高校等部门。

技术参数：测量范围：s：0.1mg/l ~ 5000mg/l cl：0.2mg/l ~ 5000mg/l

检测下限：s：0.1mg/l cl：0.2mg/l 重复性误差：含量 < 1 mg/l时 < 50 含量 1 mg/l ~ 10

mg/l时 < 10 含量 > 10 mg/l时 < 5 控温范围：室温 ~ 1000 控温精度：± 1 冷却方式：风冷

，根据微库仑原理，引用计算机控制，采用windows中文操作平台，显示分析过程，打印谱图和测量结果，具有灵敏、快速、准确等特点。新产品广泛应用于石油、化工、冶金、高校等部门。

适用标准：sh/t 0253、sh/t 0254、sh/t 0222、astm d3120

检测范围：应用于石油、化工、冶金、高校等部门。

技术参数：测量范围：s：0.1mg/l ~ 5000mg/l cl：0.2mg/l ~ 5000mg/l 检测下限：s：0.1mg/l

cl：0.2mg/l 重复性误差：含量 < 1 mg/l时 < 50 含量 1 mg/l ~ 10 mg/l时 < 10 含量 > 10 mg/l时 < 5

控温范围：室温 ~ 1000 控温精度：± 1 冷却方式：风冷

秉承“人为本、质为先、诚待人、效为魂”企业宗旨的“姜分人”在社会各界朋友的关注下已走过32年的艰辛历程，现已发展成为全国分析仪器行业具有相当影响力的现代化企业，产品畅销全国，远销海外，数以百万计的优质产品正为石油化工、煤质、冶金、环保、科研、教学等领域提供服务，以优质、优价、及时、高效的服务得到了广大用户的肯定和赞扬，“苏仪”牌已成用户心中可以信赖的品牌。企业真正做到了卖一次产品交一批朋友，一握“姜分”手、永远是朋友。企业75年成立当初，是一家以生产化验、实验室使用搅拌器、粉碎机等辅助设备的镇办小厂，1987年与北京石油科学研究院合作生产微库仑仪等产品，企业有了长足的发展，1990年先后与大庆石油设计院、上海化工研究院合作生产电脱盐试验仪、余氯仪、库仑定硫仪等具有当时国内、国际领先水平的优质产品，企业发展步入了快车道。为了适应现代企业制度和企业发展需要，企业在1998年进行了改制，改制后企业业绩骄人，利税连年翻番，企业先后花巨资搬迁厂房，购置大型数控机加工设备，引进先进技术人员和企业管理人员。2000年，我厂与华东理工大学、北京石科院合作生产动态脱盐、脱水模拟试验装置，填补国内空白，此产品先后与石油科学院、燕山石化、天津石化、锦州石化、大庆石油大学、独山子石化、克拉玛依石化、金陵石化、武汉石化等多家国内大型石化企业合作取得了可观的经济与社会效益，保证了各大石化厂生产的正常进行。

本产品的加工定制是是，品牌是-，型号是LC-6，类型是微机定硫仪，测量范围是0.1mg/l~5000mg/l（%），分析时间是2（s），电源电压是220（V）