

莫娜MONA女用G点静音按摩棒 紫色

产品名称	莫娜MONA女用G点静音按摩棒 紫色
公司名称	无锡崇安区柒壹壹保健用品店
价格	1180.00/个
规格参数	
公司地址	无锡汉昌西街87号（火车站工运桥旁）
联系电话	0510-82302557 13306191838

产品详情

无锡成人用品配送中心独家瑞典lelo系列产品--mona莫娜2代 紫色g点震动棒按摩棒，一站式配送省时、省力、省钱，一个电话全市全程为您贴身保密送货上门，亦可直接至中心展厅看样订购，展厅地址：火车站工运桥下伊酷童旁（汉昌西街87号）

流线外形 人体工程学巅峰之作

全长20厘米，可插入部分长11.5厘米，头部宽3.3厘米。s造型更有现代气息。

单震动马达有六种震动模式

无限次充电，经久耐用

1 内含锂电池； 2 完全充电后可持续震动4小时； 3 完全充电后可待机90天。

睡眠级静音设计，保护隐私

1 进口低噪音电机，高品质外壳，噪音极小； 2 最大噪音量小于50分贝，符合睡眠要求。

材质绿色安全

插入部分为医用硅胶制作，手柄部分由高级无毒pc-abs塑胶制作，安全无毒。

欧洲顶级精密工艺

lelo产用最严格的加工标准，产品表面接缝宽度小于0.2毫米。

产品配件

礼品盒、220v充电器、收纳袋、lelo商品图册、mona使用说明书，产品合格证、产品保修证。厂家提供1年质保。

典雅的包装，送礼有面子

全套lelo产品都装在黑色礼盒中，外包装为精美纸盒。

如同lelo生产的所有情趣用品一样，mona的设计理念是为了让用户在任何环境下都能拥有宁静而愉快的心境。她通过美国fda认证,由不含酞酸酯成分的安全硅胶和pc-abs环保材质制成。mona仅需充电2小时便可传送长达4小时近乎无声的振动。她直观明了的界面可轻松控制振动速度和强度，与此同时，她的按键可以完全锁定产品以确保运作时安全无误。mona被放置在雅致的礼盒中，并附赠奢华缎质礼袋，同时附带充电器，用户手册和lelo一年产品质量保证书。

材质: pc-abs / 无毒安全硅胶

润饰: 琉晶 / 珍珠

尺寸: 200 x 51 x 33 毫米

重量: 110 克

电池: 锂离子 500 毫安 3.7 伏特

充电: 2 小时 500 毫安 5.0 伏特

使用时间: 4 小时

待机时间: 90 天

频率: 93 赫兹

界面: 多功能键6种激情模式

最大噪音量: 低于 50 分贝

您的lelo产品在恰当的维护和照顾下，使用寿命会非常的长。lelo建议，不要使用硅树脂基质的润滑剂，会让lelo的硅树脂头部表面永久性地损坏。如果你打算使用硅树脂基质的润滑剂，请先进行局部测试。水基质的润滑剂是最安全的选择。在每次使用前后必须清洁，用温水和抗菌肥皂洗净棒体，用干净的热热水冲洗，并用毛巾或软布轻轻擦干，避免浸没在水里，或让水进入充电插孔中或按键周围。

禁止将按摩油或护手霜作润滑剂使用。或含有酒精的清洁剂、汽油或丙酮。

避免太阳直射和长时间暴露在高温环境下。保存在无尘的地方并且不要接触到其他材质的物品。

- 按着右键增加震动力度。

- 按着左键减低震动力度及「关机」。

- 按上或下调校震动模式。

- 按着键中心5秒开动「按键锁」。（当你需要携带她外出的时候，请锁止键盘以防止误开机。）

- 按着键中心5秒关闭「按键锁」。

使用图解：

1 连接充电器

棒体尾部有充电孔，插入充电器接头

2.进行充电

充电时指示灯会闪烁白光，充电完成指示灯停止闪烁

3 握住lelo使用

可女性自用 也可男性手持（注：工作时，指示灯为白色，电量不足时为红色）

4.按键功能

上下箭头：改变震动模式 +：开机、增大震动强度 -：减小震动强度直到关机

5 人性化的键盘锁功能

方法：同时按住“+”“-”，持续5秒可锁住按键，此时灯熄灭；再按5秒可解锁，此时灯亮。

提醒：当您携带它一起外出的时候，请锁住按键，防止意外触碰按钮而开机

