莫娜MONA女用G点静音按摩棒 紫色

产品名称	莫娜MONA女用G点静音按摩棒 紫色
公司名称	无锡崇安区柒壹壹保健用品店
价格	1180.00/个
规格参数	
公司地址	无锡汉昌西街87号(火车站工运桥旁)
联系电话	0510-82302557 13306191838

产品详情

无锡成人用品配送中心独家瑞典lelo系列产品--mona莫娜2代 紫色g点震动棒按摩棒,一站式配送省时、省力、省钱,一个电话全市全程为您贴身保密送货上门,亦可直接至中心展厅看样订购,展厅地址:火车站工运桥下伊酷童旁(汉昌西街87号)

流线外形 人体工程学巅峰之作
全长20厘米,可插入部分长11.5厘米,头部宽3.3厘米。s造型更有现代气息。

单震动马达有六种震动模式	
无限次充电,经久耐用	
无限次充电,经久耐用 1内含锂电池; 2完全充电后可持续震动4小时; 3完全充电后可待机90天。	

1 进口低噪音电机,高品质外壳,噪音极小; 2 最大噪音量小于50分贝,符合睡眠要求。
材质绿色安全
插入部分为医用硅胶制作,手柄部分由高级无毒pc-abs塑胶制作,安全无毒。
欧洲顶级精密工艺
lelo产用最严格的加工标准,产品表面接缝宽度小于0.2毫米。

ı

产品配件
礼品盒、220v充电器、收纳袋、lelo商品图册、mona使用说明书,产品合格证、产品保修证。厂家提供1年质保。
典雅的包装,送礼有面子
全套lelo产品都装在黑色礼盒中,外包装为精美纸盒。

如同lelo生产的所有情趣用品一样,mona的设计理念是为了让用户在任何环境下都能拥有宁静而愉快的心境。她通过美国fda认证,由不含酞酸酯成分的安全硅胶和pc-abs环保材质制成。mona仅需充电2小时便可传送长达4小时近乎无声的振动。她直观明了的界面可轻松控制振动速度和强度,与此同时,她的按键可以完全锁定产品以确保运作时安全无误。mona被放置在雅致的礼盒中,并附赠奢华缎质礼袋,同时附带充电器,用户手册和lelo一年产品质量保证书。

材 质: pc-abs / 无毒安全硅胶

润饰: 琉晶/珍珠

尺寸: 200 x 51 x 33 毫米

重量: 110克

电 池: 锂离子 500 毫安 3.7 伏特

充电: 2 小时 500 毫安 5.0 伏特

使用时间: 4 小时

待机时间: 90 天

频率:93赫兹

界面:多功能键6种激情模式

最大噪音量: 低于 50 分贝

您的lelo产品在恰当的维护和照顾下,使用寿命会非常的长。 lelo建议,不要使用硅树脂基质的润滑剂,会让lelo的硅树脂头部表面永久性地损坏。如果你打算使用硅树脂基质的润滑剂,请先进行局部测试。水基质的润滑剂是最安全的选择。 在每次使用前后必须清洁,用温水和抗菌肥皂洗净棒体,用干净的热水冲洗,并用毛巾或软布轻轻擦干,避免浸没在水里,或让水进入充电插孔中或按键周围。禁止将按摩油或护手霜作润滑剂使用。或含有酒精的清洁剂、汽油或丙酮。避免太阳直射和长时间暴露在高温环境下。 保存在无尘的地方并且不要接触到其他材质的物品。
- 按着右键增加震动力度。
- 按着左键减低震动力度及「关机」。
- 按上或下调校震动模式。
- 按着键中心 5 秒开动「按键锁」。(当你需要携带她外出的时候,请锁止键盘以防止误开机。)
- 按着键中心 5 秒关闭「按键锁」。
使用图解:
1连接充电器

棒体尾部有充电孔,插入充电器接头
2.进行充电
充电时指示灯会闪烁白光,充电完成指示灯停止闪烁
3 握住lelo使用
可女性自用 也可男性手持 (注:工作时,指示灯为白色,电量不足时为红色)

4.按键功能
上下箭头:改变震动模式 +:开机、增大震动强度 -:减小震动强度直到关机
5 人性化的键盘锁功能
方法:同时按住"+""-",持续5秒可锁住按键,此时灯熄灭;再按5秒可解锁,此时灯亮。
提醒:当您携带它一起外出的时候,请锁住按键,防止意外触碰按钮而开机