

二手模拟示波器100MHz 日本菊水 COS6100G

产品名称	二手模拟示波器100MHz 日本菊水 COS6100G
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本菊水 型号: COS6100
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

模拟示波器 cos6100

100mhz/1mv(×5扩展时)/2ns(×10扩展时)/5通道/12踪/双时基

厂家: 日本菊水尺寸: 30 × 15 × 40cm重量: 10kg

性能指标pdf

cos6100g是一种通用可携带式示波器，它具有显示5波道12轨迹的能力,并采用有红色内部刻度县的6寸长方形crt.cos6100示波器很健全,易于操作,并有极高的可靠度。

cos6100示波器的特性可摘要如下：

1、易于使用：

该示波器中使用多个轻转矩开关及按钮开关。这些及其他的控制开关是安置于使示波器最便于操作的位置。

2、清晰的波形观察：

阴极射线管是一具有红色内部刻度线的6寸大荧幕的长方形crt，其荧幕大小80mm × 100mm此红色刻度线产生一高解析度的背景，因而易于观察波形。

3、高加速电压（20kv）：

crt的高加速电压确保在观察及照相时有一鲜明的轨迹。

4、高灵敏度及宽广的频宽：

最大的垂直灵敏度是1mv/div（具有×5 mag），频率响应则为100mhz（-3db）或更大。

5、高输入阻抗：

ch1、ch2、ch3、ch4及ch5（ext trig 外部触发）的输入阻抗是1mΩ ± 1%，20pf ± 2pf

，并可使用10x的探针。

6、5波道同时显示：

cos6100采用一种新型的垂直开关电路，此电路使任何ch1、add（ch1 ± ch2）、ch2、ch3及trig，view（ch4及ch5）间的组合皆可显示出来。最多可同时的显示这五个波道；当在交替扫描时，最多可显示到十二个轨迹。

7、触发位准锁定：

一个新型的触发位准锁定电路，删除了在多数信号时所需的触发调整。

8、稳定交替触发功能：

当在交替触发时，即使ch1、ch2及ch3的信号间没有时间关系，依然可达成稳定的触发。

9、tv同步触发：

cos6100有一同步分离电路，它允许tv垂直信号及水平信号的触发，随着time/div控制而自动切换。

10、b end ' s a 开关自延迟控制钮分离：

b end ' s a 开关自延缓控制开关分离而独自安装。当在 b end ' s a 模式时可使用延缓控制。

11、最大扫描时间2nsec/div to × 10mag功能时：

本仪器最高扫描指速度20nsec/div，但可利用放大率为×10的电路加以放大，而达到最大的扫描速度2nsec/div。

12、交替扫描：

在交替扫描模式，a扫描及延迟扫描可以同时的观察。

13、线性聚焦：

电子束的聚焦一经调整后，呈保持的状态（不随亮度而改变）。

14、多重波道x-y操作：

藉著于ch3 hor波道作为x轴输入，而以所有其他的波道作为y轴输入，则可观察到四个波道的x-y操作。

本产品的品牌是日本菊水，型号是COS6100