

多功能关节折叠梯铝合金梯子家用梯子2014梯子大甩卖

产品名称	多功能关节折叠梯铝合金梯子家用梯子2014梯子大甩卖
公司名称	永康市安捷尚梯业有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 360.00 品牌:安捷尚 货号:AJS-403
公司地址	浙江省永康市经济开发区银川东路23号内2号厂房一楼西侧
联系电话	86-057987159948 18605892780

产品详情

产品介绍

产品信息名称：多功能折叠铝合金梯子品牌：安捷尚货号：ajs-403 颜色：铝合金本身 产品特点：多功能四折梯,本梯特点是功能多样，携带方便，可使用各种不同场合，承重达150--200公斤，破坏性测试为375公斤，尤其适合电信，移动，供电和灯饰等长期外带作业使用者。通过gs/en131认证和国家专利证书，也是出口量最大款式之一。此款梯子的特点在于：1.全部使用改良后加厚机械“关节”，表面经过电镀处理防止使用中锈涩，2.使用加厚6063t5铝材，保证梯的承受重量，3.表面阳极氧化处理很美观，保证梯子用久后不变色不起泡等。

ajs-403人字梯

产品实拍图

关节配件特写图

上锁,将梯柱向外展开,听到“咔”声同时锁块进入位置(如图滑块在"l"位置),表示铰链已将此位置锁定

开锁,扳动手把将锁打开,同时锁块退至位置(如图滑块在"o"位置),表示铰链已开锁,此时可改变梯柱夹角或收折梯子

产品规格系列图

产品尺寸参考图

单位：米

种类名称	单梯高度	人字高	折叠高度	平台高度
ajs-402	2.6	1.3	0.7	0.7
ajs-403	3.6	1.8	0.98	0.98
ajs-404	4.7	2.3	1.26	1.26
ajs-405	请勿直梯使用	2.7	1.5	1.5

产品包装图

实际使用图

室外使用中。。。。室内使用中。。。。

使用说明

铝合金六关节梯

- 1、使用高强度的铝合金型材制成
- 2、操作简便，携带轻便，容易收藏
- 3、专利的自动上锁关节，多功能性，并附有强固的防滑梯脚设计。

1.使用前

1. 确保所有铆钉、螺栓螺母及活动部件连接紧密，梯柱与梯阶牢固可靠，伸展卡簧、铰链工作状态良好
2. 梯子保持清洁，无油脂、油污、湿油漆、泥、雪等滑的物质
3. 操作者的鞋子保持清洁，禁止穿平底鞋

2.使用中

1. 身体疲倦，服用药物、饮酒或有体力障碍时，禁止使用梯子
2. 梯子应放置在坚固平稳的地面上，禁止放在没有防滑和固定设备的冰、雪或滑的地表面上
3. 作业时禁止超过标明的最大承重质量
4. 禁止在强风中使用梯子
5. 金属梯子导电，避免靠近带电场所
6. 攀登时人面向梯子，双手抓牢，身体重心保持在两梯柱中央
7. 作业时不要站在离梯子顶部1米范围内的梯阶上，永远保留1米的安全保护高度，更不要攀过顶部的最

高支撑点

8. 作业时手不要超过头顶，以免身体失去平衡，发生危险
9. 禁止从梯子的一侧直接跨越到另一侧

如何操作折叠式梯子

(二折梯和四折梯) 1. 上锁将梯柱向外展开，听到“咔”声同时锁块进入位置，表示铰链已将此位置锁定。

2. 开锁扳动手把将锁打开，同时锁块退至位置，表示铰链已开锁，此时可改变梯柱夹角或收折梯子

*若遇到手把扳不动，无法开锁的情况，这是由于铰链受力压迫住锁块，此时可拉住梯柱摇动，即可解除外力

3. 检查梯子展成使用状态后，请仔细确认所有铰链均处于锁定位置时方可使用，如有锁块处于位置的铰链，可将其对称铰链打开，然

后向内收折梯柱约40度，再向外展开即可使该对铰链锁定

4. 注意：

- a. 全长小于或等于4米的梯子可以展开成直梯使用，此时梯子与地面的夹角应大于75度，梯子中间的铰链应面对墙壁
- b. 四折梯被用作平台时，务必垫上厚度至少1cm的平板
- c. 当有人在梯子上作业时，严禁他人扳动手把改变铰链的锁定状态

企业介绍

企业证书

购买须知

1、厂家货源正品

2、关于尺码

3、关于颜色

4、关于客服

5、关于售后

6、关于发货

本产品的建议零售价是¥ 360.00，品牌是安捷尚，货号是AJS-403，种类是双侧梯，材质是铝合金，绝缘性是非绝缘，承重是150kg，高度是直梯3.6米，人字梯1.8米，产品重量是11.5KG，产地是浙江永康，箱装数量是1台，外箱规格是98cm*28cm*38cm，踏板数是4折3步