

德国进口静音烘手器斯宝HTE-4

产品名称	德国进口静音烘手器斯宝HTE-4
公司名称	北京联贸兴业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国电宝 型号:HET-4 风温:55 ()
公司地址	北京市通州区工业开发区垂柳路32号
联系电话	86-010-85348817

产品详情

商品说明

hte(电宝) stiebel eltron 干手机

产品特点：• 创新流线型设计、全自动感应。• 能散发柠檬、薄荷或鲜花类的清香。• 节能、环保设计，超值之选。• 高效、超静音设计（54分贝）。• 过热保护、安全可靠。• 按德国vde ii级标准设计。• 符合欧洲安全标准en 60335-1。• 杀死细菌、卫生健康• ip23（防溅水保护）• 设计使用寿命长达10-15年。• 德国aig europe保险公司承保1022万欧元的产品责任险。• 安装简单、维修容易

技术参数：产品型号 hte 4 hte 5规格尺寸 250x238x230(mm) 266 x 257 x 230(mm)电压/功率 1.85kw/220v外壳材料 防紫外线塑料 铝金属重量 2.5 kg 4.0 kg外壳颜色 白色防水保护 ip 23防溅水保护保护级别 vde ii标准

烘手器安装注意事项：

- 1、烘手器安装必须在墙上打孔安装，不能用胶粘，但是遇到不能打孔的墙面建议，使用重量比较轻的而且带有安装背板的机器，因为安装背板是平的大面积接触墙面，先把安装背板粘在墙上，24小时后再打玻璃胶，最后再挂机器，（胶一定要选好啊，伍尔特有一种强力胶可以，有过这种装法的先例）
- 2、烘手器重量在3公斤以内的可以选用6mm膨胀螺丝，孔的深度要超过3-4公分左右。在3公斤以上的烘手器固定，就需要8mm的膨胀螺丝，孔的深度在5公分左右

- 3、 烘手器安装高度，一般是在1.2米左右，也可以根据使用者的平均身高，只要双手烘手时手肘弯度在120度左右最好。
- 4、 烘手器安装时应特别注意离镜子最好在1米以外，烘手器不应装在镜子的正对面，以防烘手器在镜子的反射下，自动启动。最好也不要装在射灯的正下方。（红外感应的烘手器在镜子的反射和灯光的照射下会自动启动）
- 5、 烘手器装在台面上方的时候应注意高于台面40公分以上，不应小于30公分（带接水盘的除外），因为烘手器红外感应的距离一般是12-20厘米。
- 6、 烘手器安装时不要靠近喷淋地方。

烘手器的售后服务保障

公司全体同仁坚持"质量第一、自始至终"的原则作出如下承诺:

- 1、 凡在我公司购买的产品免费维修一年，提供5年的零备件
- 2、 服务期内北京市区48小时上门服务，外埠地区48小时给予解决方案。
- 3、 保修期内出现客户责任的损坏，我们将收取零件成本钱。

4、 烘手器容易出现的问题

- a、 不停机，首先检查烘手器是否装在镜子附近，灯光底下，是否离台面太近，台面反光造成。另一种是机器本身的可控硅被击穿，电流不稳情况下出现，换线路板即可。
- b、 不启动，通电不启动可能是线路板的红外线感应头发射出射线太短了，需要调节线路板上控制感应距离长短的按钮（便宜的机器不带）。

c、冷风，这种情况就是风机吹出的风量变小，加热丝高负荷工作保险烧了了，可以更换保险。加热丝烧断的就只能更换保险丝了。

d、还有一种就是碳刷马达的碳刷磨完了，需要更换碳刷，这种情况会出现烘手器异响，风量降低，最后把加热丝烧断。

其他问题也很多，需要现场处理，服务热线01087649732。

本店更多商品：

本产品的品牌是德国电宝，型号是HET-4，风温是55（ ），额定电压是220（V），额定功率是1800（W），产地是德国