

# Nilfisk GM-80P 华南区一级代理 GM 80无尘室吸尘器 洁净室吸尘器

产品名称	Nilfisk GM-80P 华南区一级代理 GM 80无尘室吸尘器 洁净室吸尘器
公司名称	深圳市冈宇科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NIFISK 型号:GM-80P 抽吸喉管长度:1 ( mm )
公司地址	深圳市南山区南天路文光村丽景大厦704房 *
联系电话	0755-29796259 13714515615

## 产品详情

专业技术热线：13590337177

产品名称：nifisk无尘室专用吸尘器gm-80p

技术参数：

型号	nifisk无尘室专用吸尘器gm-80p
功率	1200w 最大1300w
电压	单项110v / 220v
滤布材质	静电处理棉布
保护等级	( 水尘 ) iec ip40 ( 电气 ) iec 2
微尘排气过滤器	3200cm*cm ( 过滤效果0.68um , 99.5% )
特性	可连续运转2000小时 转速19800rpm/min 马达过热保护开关

集尘桶容量	9l
回转半径	30cm
高度	41cm (含把手)
重量	5kg
吸力	270w
电线长度	10m
空气流量	38l/s
真空压	2270mm/wg
产地	丹麦
价格 元/台	6990

#### 产品特性：

gm80独一无二的地方是有三个支撑点，还有近6.25公升大的双层过沪纸袋容量，跟加大的棉质主过滤网，另配微过滤网或高效率过滤网可以过滤0.3-0.1微米的尘埃。

gm80有能力过滤掉99.97%的粉尘包括0.3微米大小的粉尘。它结合了强力的吸力、过滤能力和安静的工作环境，这种吸尘器理想适用于许多地方包括:实验室的污染控制、无尘室或其它对灰尘敏感的场所，有害粉尘扬起物包括石棉等等。

- 适用于无尘室、晶圆加工、食品加工业、半导体加工、电子工厂、实验室等
- 三个支撑点
- 6.25公升大的过沪纸袋容量
- 滤网高效率过滤效果0.3  $\mu$  m达99.97%

#### gm-80 四大过滤系统：

##### 第一层过滤：纸袋

nilfisk吸尘器纸袋是用两种材料所制造之双层纸袋。内部的内衬可以吸引粉尘，当空气穿过外部的纤维层时，纸袋可以容易的收集处理可目视的粉尘。

##### 第二层过滤：主过滤棉布

静电处理之特大绵绒的主过滤网，可以过滤掉4  $\mu$  m大小的粉尘达99.5%。特大的设计提供了更好的表面过滤效果。另有一种dralon材质的gore-tex滤棉可抵抗酸（过滤达99.995%大于0.33  $\mu$  m的灰尘）。

### 第三层过滤：马达保护套\*

标准的马达保护套是使用非编织器的材质，是用羊毛和合成纤维所制成，可以过滤掉 $2\ \mu\text{m}$ 大小的粉尘达99.5%。这种微细的过滤器适合用在马达的底部，除了可以保护马达外还可以过滤掉像细菌大小的粉尘及减低hepa或ulpa之受污染并处长其寿命。

### 第四层过滤：hepa或ulpa过滤器\*

hepa（高效率过滤器）是最后一层的过滤。是由玻璃纤维纸所制造。它可以过滤掉 $0.3\ \mu\text{m}$ 的粉尘达99.97%，是人类头发直径的1/300的粉尘。每一个过滤器都经过dop（美国陆军总部）的测试，并使用在适合的规格上。hepa过滤器可以收集到有毒的危险的粉尘。适合用在较细微的过滤。ulpa（超高效率过滤器）也是使用玻璃纤维纸所制造，但是它的材质编排的更加的紧密。它可以过滤掉99.9995%的粉尘，包括 $0.12\ \mu\text{m}$ 大小的粉尘，是人类头发直径的1/960。ulpa过滤器比hepa过滤器更适合用在极重要的污染控制里

无尘室 class 1：加装 gore-tex 滤布（可抗酸硷及高温粉尘）ulpa超高效率过滤器。

无尘室 class 10：加装 ulpa 超高效率过滤器过滤效果（ $0.12\ \mu\text{m}$  达 99.9995%）。

无尘室 class 100：加装 hepa 高效率过滤器过滤效果（ $0.3\ \mu\text{m}$  达 99.97%）。

无尘室 class 10000：加装微尘排气过滤器（指一般 gm80）过滤效果（ $0.6\ \mu\text{m}$  达99.5%）。加装集气罩时：可节省 hepa 过滤器及ulpa过滤器的使用，直接将废气排出于无尘室外，则不污染无尘室。

本产品的品牌是NIFISK，型号是GM-80P，抽吸喉管长度是1（mm），抽吸喉管直径是5（mm），容量是9（L），额定输入功率是1200（W），电源电压是220V，电源类型是交流电源，外形尺寸是41cm(高)x 30cm(直径)（mm），重量是5（KG）