

自动冲洗健康家用净水器纯水机直饮机 反渗透RO机限时

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 自动冲洗健康家用净水器纯水机直饮机 反渗透RO机限时 |
| 公司名称 | 泉州市创新者水暖设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:纯水机 品牌:创新者 |
| 公司地址 | 中国 福建 泉州 惠安县 净峰镇松村589号 |
| 联系电话 | 86 0595 87812132 |

产品详情

我公司专业生产家用系列净水器、纯水机，面向全国诚招经销代理。

逆渗透原文是reverse osmosis，它是美国太空总署集合多国科学家，在政府支持下，花费数十亿美元，经过多年研究而成。

它最初用于将太空人的生活用水回收处理，使之可再次饮用，从而使太空船不必运载大量的饮用水，故称之太空技术。它所制出的水也称之为"太空水"。

逆渗透的原理是在原水的一方施加大于压力使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方。由于逆渗透的孔远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上，故各种病毒，细菌，重金属，固体可溶物，污染有机物，钙镁离子等根本无法通过逆渗透膜，从而达到水质软化净化的目的。它的问世是人类发展史上一次极具意义的水处理技术的革命。目前全世界都在普遍采用这一技术用于海水淡化，工业用纯水制造和生活饮用水的净化等方面。

| | |
|------|----------|
| 额定电压 | 24v/50hz |
| 静态功率 | 28 w |
| 最大功率 | 48 w |

| | |
|--------|--------------------------|
| 纯水流量 | 0.13l/min |
| 额定总净水量 | 108000l |
| 原水压力 | 0.1mpa~0.4mpa |
| 原水温度 | 4 ~38 |
| 原水ph值 | 6.5~8.5 |
| 进水水质要求 | 符合【cj/t206-2005标准】的市政自来水 |

装箱单（您的逆渗透纯水机包装内应含以下物件）

1、ro主机（含ro膜）：1台

2、压力储水桶：1只3、水管：5米4、零件包：1包5、使用说明书：1份6、保修卡+合格证：1套7、鹅颈龙头：1个8、滤瓶扳手：1只

包装尺寸（mm）：420x350x580主机外形尺寸（mm）390x210x235

压力储水桶尺寸（mm）280×280×375

| 故障现象 | 故障原因 | 故障处理 |
|--------|------------------|--|
| 不制水 | 没有电 | 检修电源 |
| | 增压泵损坏 | 维修或更换 |
| | 停水或水压过低 | 恢复供水、检修水泵 |
| | 进水电磁阀损坏（不过水、打不开） | 更换电磁阀 |
| | 前置过滤或ro膜堵 | 逐级检查清洗或更换 |
| 制水量少 | 管路接错 | 对照流程图重新接 |
| | 进水量小 | 调大进水压力 |
| | 增压泵压力小 | 用压力表测，如压力小则修理或更换 (5-8kg/cm ²) |
| | 前置或后置过滤芯堵 | 逐级检查并处理 |
| | 冲洗开关没冲洗 | 打开冲洗开关 |
| 机器启动频繁 | ro膜堵塞 | 清洗或更换ro膜 |
| | 控制板出问题 | 更换 |
| | 水位计出问题 | 更换 |
| 纯水有异 | 前置活性炭失效 | 更换新的 |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------|
| 味口感差 | | |
| | ro膜堵塞 | 清洗或更换ro膜 |
| 纯水tds | 前置滤芯未及时更换 | 逐级更换直至达标 |
| 值高 | (纯水tds值 原水tds值*10%去除率 90%后置活性炭失效 | 更换新的 |
| | ro膜失效 | 更换ro膜 |
| | 膜壳放置密封不严 | 更换装置 |
| | 新装机器后置活性炭未冲洗干净 | 增加冲洗时间 |

本产品的加工定制是是，型号是纯水机，品牌是创新者，进水口径是6（mm），产水量是189升/天，规格是50G微电脑，工作压力是0.15-0.4（psi）