

# “好佳”牌RD1001型电焊面罩(二年保修)

产品名称	“好佳”牌RD1001型电焊面罩(二年保修)
公司名称	融瑞达科技(鹤壁)有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:RD1001 尺码:110*90*9 材质:PP
公司地址	鹤壁市
联系电话	86-03923292766 13939289816

## 产品详情

型号	RD1001	尺码	110*90*9
材质	PP	帽衬类型	自动变光电焊帽

rd1001型自动变光电焊面罩技术参数：1. 外形尺寸：110x90x9mm ( 4.33 " x3.54 " x0.31 " ) 2.

视窗：94x41mm(3.70"x1.62")3.

紫外线/红外线透过率：紫外线：313nm-365nm<0.0003%红外线：780nm-1300nm<0.027%

1300nm-2000nm<0.085%4. 明态：遮光号 3 级5. 遮光号调节范围：9级到13级6.

电源：太阳能与锂电池的双重供电7. 电源开关：全自动8. 开关时间：a).响应时间（明态到暗态）：1/2500 0s（在室温下工作）b).延迟时间（暗态到明态）：0.10~0.50s9. 灵敏度：高10. 工作温度：- 5 ° c + 55 ° c11.

储藏温度：-20 ° c + 70 ° c12. 重：420g

### 真人演示“好佳”牌自动变光电焊面罩使用方法

一.暗度调节“好佳”牌电焊面罩侧面有一个色号9-13(7-11)的调节旋钮，用手轻轻的转动旋钮，可以使变光镜片的暗度调节到与之相对应的级数(如图1)。(图1)二.头带的调节轻轻的往里推进手转齿轮，通过顺-逆时针旋转来调节头带的大小，以适应不同大小的头型(如图2)。(图2)三.面罩上下调节当您工作的累了或者想和同伴交流时，您可把帽子推上去，您可以通过调节帽子两侧的螺丝来调节它的松紧度。