

## 搅拌锅 不锈钢配液罐 配料罐 搅拌罐 搅拌锅系列

产品名称	搅拌锅 不锈钢配液罐 配料罐 搅拌罐 搅拌锅系列
公司名称	无锡钢本机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化妆品 物料类型:液-液 适用物料:化妆品
公司地址	无锡市锡山区东北塘石新路
联系电话	18915328528 13912474528

### 产品详情

我公司生产配液罐，欢迎前来洽谈业务。

不锈钢配液罐是我公司主要为日化，制药，食品等行业生产设计的产品，该产品采用全不锈钢制作，具备加热，搅拌等功能，规格5~1000l，供客户任意选择，我们可根据客户的具体要求进行设计。公司大力引进人才，为了能使客户在使用中放心，我们的维修人员，会在接到客户的电话，传真后，48小时内到客户工作车间解决实际问题。与物料接触的部分，均采用304医药采用316l不锈钢。不会污染物料，机器可连续生产，效率高，安全稳定。维护简便。

用途与简介：

物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为锅底阀放料式等，通过电热管对锅夹层内的导热介质进行加热来实现对物料的加热，加热温度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便、夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢(常用304，医用316l)内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。机器通过均质锅内的搅拌桨以及聚四氟乙烯刮板始终搅拌锅形体，扫尽挂壁粘料，使被刮取的物料不断产生新界面，在经过搅拌叶片的剪切、压缩、折叠，使其混合而下流往下方的均质器处，物料在通过高速旋转的均质器转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等一系列过程，被迅速破碎成200 μm~2 μm的微粒，由于乳化锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。

真空均质乳化机、加热系统、搅拌系统、真空系统、电动升降系统、操作控制柜、管路系统组成，是生产高档次护肤品最为适用的膏霜设备。

尊敬的用户你好，为了保护企业的知识产权，我们部分图片和重要技术参数没有上传到网络上，因此给

你带来的不便请谅解。我们本着诚信负责的态度努力改善我们的不足，为企业创造出更多的财富。我们深深的认识到一个企业要想立足于长远发展，必须从注重产品质量，维护良好的企业形象和优质的售后服务等方面精益求精，开拓创新。我们企业从人才引进、精加工设备更新、员工培训、材质验证（304、316L不锈钢）、设备运输、售后服务等全面改革。淘汰落后的管理方式和技术、积极引进德国、台湾、韩国等国家和地区的先进技术和经验。努力向好的方向更近一步。为了节约时间，请您再咨询我们的同时，提供你们的有效信息如下：

1、客户所购买设备的名称或者生产线。2、产品加工工艺流程。3、产量：……瓶/小时  
……吨/天 ……吨/小时。4、厂房(车间)大小。5、设备加工工期多长时间。6、  
客户厂房门口或电梯门口大小尺寸（以方便设备安装）。

无锡钢本机械制造有限公司真诚欢迎你前来洽谈业务。我们的销售人员会第一时间将准确的详细的资料提供给你！

谢谢！

本产品的应用领域是化妆品，物料类型是液-液，适用物料是化妆品，动力类型是电动，别名是罐子配液罐，品牌是无锡钢本，产品类型是全新，型号是COMB-A，操作类型是自动