

橡胶开炼机 混炼机 实验室压片机

产品名称	橡胶开炼机 混炼机 实验室压片机
公司名称	宁波市镇海伟恒检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:伟恒 类型:橡胶混炼机
公司地址	镇海区蛟川街道顺泰路1号
联系电话	18157432353

产品详情

一、用途

本机主要提供橡胶制品厂、电线电缆厂、高分子材料厂、橡塑制品厂及研究单位实验室作生胶塑炼、胶料与配合剂混炼、混炼胶的热炼和压片式样试验之用。

二、主要规格及技术参数

- 1、辊筒直径： 160mm
- 2、辊面宽度： 320mm
- 3、前辊线速度： 8.95m/min
- 4、后辊线速度： 12.06 m/min
- 5、前、后辊速比： 1 : 1.35
- 6、一次投料量： 1 ~ 2kg
- 7、电动机： yxj132s-4-1440r/min-5.5kw
- 8、最大调距范围： 5mm
- 9、外形尺寸（长×宽×高）： 1200×680×1250
- 10、电加热常温： 250 温度精度：

11、整机重量： 1000 kg

三、结构概述

本机器主要有底座、接座、台面组成台式结构，以及电动机、减速器、辊筒、轴筒轴承、机架、安全开关装置、冷却装置或电加热装置以及电气控制部分组成。

本机传动系统由摆线针轮减速机，通过齿轮减速输出后带动后辊筒，并经前后速比齿轮带动前辊传动，使二辊在一定速比下工作。

辊筒用合金冷硬铸铁制成，其工作表面硬度高、耐磨损。炼胶机装有冷却管路，通过导管将冷却水通入辊筒内腔，溢流从辊筒端的喇叭形口流入水箱，以调节辊筒表面的温度，用于炼塑时，则操纵电加热控制柜，详见电加热装置说明书，以便满足工艺要求。

为了防止胶料从滚筒两端挤入辊筒辊承部位，在辊筒两端装有活动挡胶板。

辊距的调整是转动调距装置的手轮，辊距的大小及方向从刻度尺上看出。

本机安全装置采用反接制动，当机器正常停车时，反接制动不起作用，机器自行缓慢停车，当发生紧急事故时，按动机器压板右上方的安全开关。

反接制动立即作用，使之迅速停车，一般要求辊筒继续旋转不得超过1/4转就能停车，其制动快慢的调整，见说明书电气部分。

本产品的加工定制是是，品牌是伟恒，类型是橡胶混炼机，型号是WH-5018，工作容积是25（L），螺杆转速是12.6（r/min），生产能力是25（Kg/h），别名是混炼机，适用范围是橡胶制品厂、电线电缆厂、高分子材料厂、橡塑制品厂及研究单位实验室作生胶塑炼、胶料与配合剂混炼、混炼胶，螺杆直径是160（mm），螺杆长径比是1：1.35，主电动机功率是XJ132S-4-1440r/min-5.5（KW）（KW），外形尺寸是1200×680×1250（m），重量是1000（kg）