

# 标准全钢仪器台 全钢单边实验台

产品名称	标准全钢仪器台 全钢单边实验台
公司名称	宁波科阳之星金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科阳 规格:N*750*600mm 类型:实验台
公司地址	江东区桑田路581号-007、008
联系电话	18057422009

## 产品详情

全木中央实验台,主要用于一般性酸碱实验及适用于标准实验室

### 一、主要架构

- 1.全木中央实验台架构总类：满柜（示例图1）、空位（示例图2），凹柜（示例图3），常规规格为1500mm宽\*（800-850）mm，长度可根据需要定制；
- 2.台面种类：12.7mm厚理化板，四周加边至25.4mm；17-18mm厚花岗岩或大理石材质；15mm厚环氧树脂台面
- 3.柜体：柜体采用18mm厚国家一级三聚氰胺双贴面中密度成型板制作。柜门及抽屉面采用2mm厚pvc封边条封边，所有封边连接处均做圆弧过渡处理；
- 4.附件:铰链,角铁(三角片),拉手,三节静音导轨等；
- 5.可选配件：门销、门锁、实验凳、万向抽气罩、万向吸收罩、化验龙头、水槽、洗眼器、试剂架、滴水架、岛式插座、键盘架

### 二、全木中央实验台产品优点

- 1.台面：具有耐强酸碱、耐磨、耐油、耐热、耐冲击、无毒、无味、抗菌、抗老化、防霉、防水、防火、防潮等优点，是实验室理想的绿色建材；
- 2.活动拉门：单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点；

3.使用安全性，防止不慎误触开关，造成危险。

### 三、安装检查事项

1.钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；

2.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；

3.门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为 2mm；要求水平、稳固；

4.三节导轨伸缩自如，可任意停留所有空间；

5.清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。

品牌	科阳	主体材质	全木结构
产地	浙江	具体尺寸	900*450*1800mm
备注：	产品价格，依据市场行情浮动！详细价格电话咨询可根据客户实际需求定制		

1、柜体：采用18mm三聚氰胺中纤板，以2mm优质pvc封边条封边，pvc封边黏结牢固可靠，具防潮功能；2、层板：采用6mm厚高密度pp/抗贝特板。周边理化板封边处理，耐酸碱。层板开孔：30、50、70、100；3、柜门：上玻下框，下全木门；4、视窗：采用5mm厚度钢化玻璃，四周镶嵌玻璃，透明硅胶固定；5、铰链：引进英国技术，175°高质镀铬钢铰链；6、拉手：一字型暗拉手，铝合金/pvc/不锈钢；7、结水盘：采用6mm厚高密度pp/抗贝特板。周边理化板封边处理，耐酸碱；8、可调节组合地脚：具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点；9、参考尺寸：900\*450\*1800mm。

10、采用国家标准gb/t3324-1995

适用范围：

广泛适用于各大高校教学楼、大中小型医院、企事业单位、制药生物化学类公司及其他相关公司

说明：由于材料、成本费用等原因，价格变动较大，以上仅为象征性价格，不代表实际价，具体请以询价为准！

一、材质说明1、主体：加厚铜质；2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；3、喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；4、防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开；5、水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；7、供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网；8、最大耐水压：7巴；9、安装方式：台式。

二、产品质量规范及验收标准2.1、实验台、柜（一）资料依据：排风柜技术条件jb/t6412-92。木家具国家标准gb/t3324-1995。金属家具国家标准gb/t3325-1995。家具力学性能试验桌类强度和耐久性gb10357-89。本公司产品技术规程bnag-1999。（二）具体纲要：产品表面无任何残缺，以及任何脏物或表面贴皮

松动现象，并应做到统一产品颜色一致。产品四周轮廓分明，所有封边严实，无脱胶现象，并且所有封边无残缺破损情况。抽屛、门应启闭灵活。各种配件应安装严密、端正、牢固，结合处无崩荐或松动，并不得少件，特别是铰链不得松动倾斜，使用应灵活，弹性良好。产品上所有玻璃安装后无损划伤现象，玻璃要干净整洁，无模糊之感。抽屛拉出三分之二，下垂度不大于20mm。产品底脚应着地平稳，无晃动。通风柜的操作门应启动轻便、无卡阻，并可停留在行程范围内的任何位置。

2.2、通风设备（一）资料依据：通风与空调工程施工规范gb50243-97。玻璃纤维增强离心机jc/t553-1994。本公司产品技术规程bnag9-1999。（二）具体纲要：整体设备应平整光滑，外表面整齐美观，厚度均匀，且边缘无毛刺，并不得有气泡、分层现象。通风机的叶轮旋转后，每次均都不应停在原来的位置，并不得破壳。安装在室外的通风机的电动机应设防雨罩。风管应平整，无大的缺陷，管道厚度均匀。法兰与风管应成一整体，并与风管轴线成直角。整个通风系统的噪音符合国家标准。

宁波科阳金属制品有限公司坐落在风景秀丽的宁波鄞州,公司是实验室用品的开发、制造和销售服务为一体的生产厂家。

### 核心优势

- 1、品牌厂家一手货源，现货充足；
- 2、承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品
- 3、只要你说明需求,剩下的交给我们，我们提供一条龙服务。
- 4、充分满足客户个性化的要求，并提供全方位的售后服务。

### 经营理念

科阳金属经营理念：诚信做人、务实做事；达成长久、双赢的合作。

### 服务宗旨

科阳金属服务宗旨：保障客户的利益，满足客户个性化的要求，为客户创造价值，追求客户满意。

地址：宁波市鄞州区下应投资创业中心金谷南路818号 宁波科阳金属制品有限公司

联系人：金先生（销售部 业务经理）

电话：0574 -87801627 传真：0574 - 83099325

qq:2355885747

品牌	科阳	主体材质	全木结构
产地	浙江	具体尺寸	900*450*1800mm
备注：	产品价格，依据市场行情浮动！详细价格请电话咨询可根据客户实际需求定制		

1、柜体：采用18mm三聚氰胺中纤板，以2mm优质pvc封边条封边，pvc封边黏结牢固可靠，具防潮功能；2、层板：采用6mm厚高密度pp/抗贝特板。周边理化板封边处理，耐酸碱。层板开孔：30、50、70、100；3、柜门：上玻下框，下全木门；4、视窗：采用5mm厚度钢化玻璃，四周镶嵌玻璃，透明硅胶固定；5、铰链：引进英国技术，175°高质镀铬钢铰链；6、拉手：一字型暗拉手，铝合金/pvc/不锈钢；7、结水盘：采用6mm厚高密度pp/抗贝特板。周边理化板封边处理，耐酸碱；8、可调节组合地脚：具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点；9、参考尺寸：900\*450\*1800mm。

10、采用国家标准gb/t3324-1995

适用范围：

广泛适用于各大高校教学楼、大中小型医院、企事业单位、制药生物化学类公司及其他相关公司

说明：由于材料、成本费用等原因，价格变动较大，以上仅为象征性价格，不代表实际价，具体请以询价为准！

一、材质说明1、主体：加厚铜质；2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；3、喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；4、防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开；5、水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；7、供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网；8、最大耐水压：7巴；9、安装方式：台式。

二、产品质量规范及验收标准2.1、实验台、柜（一）资料依据：排风柜技术条件jb/t6412-92。木家具国家标准gb/t3324-1995。金属家具国家标准gb/t3325-1995。家具力学性能试验桌类强度和耐久性gb10357-89。本公司产品技术规程bnag-1999。（二）具体纲要：产品表面无任何残缺，以及任何脏物或表面贴皮松动现象，并应做到统一产品颜色一致。产品四周轮廓分明，所有封边严实，无脱胶现象，并且所有封边无残缺破损情况。抽屉、门应启闭灵活。各种配件应安装严密、端正、牢固，结合处无崩荐或松动，并不得少件，特别是铰链不得松动倾斜，使用应灵活，弹性良好。产品上所有玻璃安装后无损伤划痕现象，玻璃要干净清洁，无模糊之感。抽屉拉出三分之二，下垂度不大于20mm。产品底脚应着地平稳，无晃动。通风柜的操作门应启动轻便、无卡阻，并可停留在行程范围内的任何位置。2.2、通风设备（一）资料依据：通风与空调工程施工规范gb50243-97。玻璃纤维增强离心机jc/t553-1994。本公司产品技术规程bnag9-1999。（二）具体纲要：整体设备应平整光滑，外表面整齐美观，厚度均匀，且边缘无毛刺，并不得有气泡、分层现象。通风机的叶轮旋转后，每次均都不应停在原来的位置，并不得破壳。安装在室外的通风机的电动机应设防雨罩。风管应平整，无大的缺陷，管道厚度均匀。法兰与风管应成一整体，并与风管轴线成直角。整个通风系统的噪音符合国家标准。

一、主要架构1.架构总类：满柜（示例图1）、空位（示例图2），常规规格为750mm宽\*（800-850）m

m高，长度可根据需要定制；2.全钢柜体柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成；3.台面种类：12.7mm厚理化板，四周加边至25.4mm；17-18mm厚花岗岩或大理石材质；15mm厚环氧树脂台面4.附件:铰链,角铁(三角片),拉手,三节静音导轨等；5.可选配件：门销、门锁、实验凳、万向抽气罩、万向吸收罩、化验龙头、水槽、洗眼器、试剂架、滴水架、岛式插座、键盘架6.表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理。二、全钢实验室边台产品优点1.坚固、美观，能使用10年以上保持不变形；2.耐强酸、强碱，也是实验室家具的发展方向。三、安装检查事项1.钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；2.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；3.门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为 2mm；要求水平、稳固；4.三节导轨伸缩自如，可任意停留所有空间；5.清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。

宁波科阳金属制品有限公司坐落在风景秀丽的宁波鄞州,公司是实验室用品的开发、制造和销售服务为一体的生产厂家。

### 核心优势

- 1、品牌厂家一手货源，现货充足；
- 2、承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品
- 3、只要你说明需求,剩下的交给我们，我们提供一条龙服务。
- 4、充分满足客户个性化的要求，并提供全方位的售后服务。

### 经营理念

科阳金属经营理念：诚信做人、务实做事；达成长久、双赢的合作。

### 服务宗旨

科阳金属服务宗旨：保障客户的利益，满足客户个性化的要求，为客户创造价值，追求客户满意。

地址：宁波市鄞州区下应投资创业中心金谷南路818号 宁波科阳金属制品有限公司

联系人：金先生（销售部 业务经理）

电话：0574 -87801627 传真：0574 - 83099325

qq:2355885747

本产品的品牌是科阳，规格是N\*750\*600mm，类型是实验台，型号是ST-A-45