橡胶密炼机 塑料密炼机 色母密炼机 塑胶密炼机

产品名称	橡胶密炼机 塑料密炼机 色母密炼机 塑胶密炼机
公司名称	瑞安市金诺橡塑机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金诺 类型:橡胶混炼机
公司地址	瑞安市工业区
联系电话	86-57783510771 13645777373

产品详情

小型密炼机.实验型密炼机,试验型密炼机.打样型密炼机,pe小型密炼机,pvc试验用密炼机.tpr试验用密炼机.pa密炼机,金诺1升密炼机.金诺机械公司.2立升密炼机.3l密炼机.5升电加热式密炼机.10水冷式密炼机.联系人:牛林:13645777373广泛用于橡胶,塑料,化学工业原料生产厂家,操作精确简便,实验室专用,可自动控制温度和时间系统混炼可达到最佳分散及均匀度。其精准的实验效果博得了广大客户的青睐。目前已经与国内多所知名学院实验室成为合作关系。金诺品牌值得信赖。

外型(高*宽*长)-------1900*1000*2000mm 机重-------1200kg二:5l 密炼机适用行业:电线电缆类,电子类,鞋业类,运动器材类等行业的橡胶和塑料及化工制品的实验工作.三:5l密炼机适用产品: 橡(硅)胶制品:各种橡皮圈、橡皮管、黏性胶带、橡皮带、防震橡胶、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、橡胶鞋底、油封、硅橡胶杂件等橡胶制品. 化学工业原料和塑胶制品:各种电缆料、色母料及碳化物高填充、eva、pvc、低烟无囟料阻燃料、tpr、电缆热缩管、钙化物高填充,橡塑共混料等等化工原料之高分散混炼和塑化.四:5l密炼机特点:1、橡胶(塑料)及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下,进行混炼或塑炼,生产效率高,物料分散均匀,品质优良,环境不受污染,换料、更色清洗方便。2、混炼室、转子、压砣等部件均采用夹套式结构,可供通入介质、蒸气、导热油、水进行加热或冷却,以适应各种炼胶(炼塑)工艺要求,加工的物料质量优良稳定。3、转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理,能使物料获得最佳捏炼效果。其转子棱峰及端面为堆焊耐磨硬质合金,混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐蚀4、混炼室上口与机架悬壁接合处,采用二次拐角压封结构设计,密封防尘效果好。转子端面采用接触外压式无润滑密封结构,耐磨耐用。5、搅拌轴防漏采用干式机械轴封,混合槽为可倾倒式,使清洗换色简便容易,此密封式混合槽除可确保混合物品,并可防止环境污染,故障率低,机器坚固耐用,装置操作颐养容易,用电节省。6、电控系统采用plc装置,具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。7、机器坚固耐用,故障

率低,安装操作保养容易,用电节省,五:5l密炼机的服务承诺:1.提供现场安装指导.2.负责供货设备的现场调试试车,直至通过验收。3.负责对甲方人员现场操作培训和维修培训.4.机组在正确使用情况下无偿保修一年,并长期保证备品备件供应.5.长期提供免费技术服务咨询5升试验型密炼机适用于eva、橡胶、合成胶、热熔胶等各式化学原料的分散\\搅拌、捏合、材料在搅拌叶的搅动下,使材料分子熔解并捏合在一起。通过适当的温度控制(有冷却或加执方式)使其原料混合均匀。5升试验型密炼机的混合容量:5l5升试验型密炼机的主电机:7.5kw 5升试验型密炼机的减速箱:硬齿面行星减速机5升试验型密炼机的冷却方式:通水冷却5升试验型密炼机的加热方式:电加热5升试验型密炼机的倾转电机:0.75kw 5升试验型密炼机的空压电机:3.5kw 5升试验型密炼机的气缸直径:130 5升试验型密炼机的1.5kw 5升试验型密炼机的倾倒角度:110度5升试验型密炼机的转速(前:后):37:29 5升试验型密炼机的体积(w×d×h):1100×800×1700 mm 5升试验型密炼机的电源:3 ,ac380v,20a wg-1010-5l-d 5升试验型密炼机

本产品的加工定制是是,品牌是金诺,类型是橡胶混炼机,型号是1.2.3.5.10.20.35.55.75.110升,工作容积是1.2.3.5.10.20.35.55.75.110 (I) ,螺杆转速是1--50 (r/min) ,生产能力是1--1900 (kg/h) ,别名是橡胶捏炼机,适用范围是橡胶,塑料.色母,pvc,tpr,pe,螺杆直径是375 (mm) ,螺杆长径比是1:1.3,主电动机功率是110 (kw) ,外形尺寸是3.2*1.9*3 (m) ,重量是10500 (kg)