

台湾衡欣AZ8306电导度/TDS/ 盐度多合一水质分析仪 电导度仪

产品名称	台湾衡欣AZ8306电导度/TDS/ 盐度多合一水质分析仪 电导度仪
公司名称	东莞市南城集达电子工具经营部
价格	面议
规格参数	品牌:AZ/衡欣 型号:AZ8306
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞东城赛格电子市场
联系电话	86-076922322692 13728222414

产品详情

產品規格

電導度範圍 0.00-19.99us/cm, 0.0-199.9us/cm, 0-1999us/cm, 0.00-19.99ms/cm, 0.0*199.9ms/cm
m解析度 0.01us/cm, 0.1us/cm, 1us/cm, 0.01ms/cm, 0.1ms/cm準確度 0.05% of full scale.

總固體溶解濃度範圍 0.00-19.99ppm, 0.0-199.9ppm, 0-1999ppm, 0.00-19.99ppt, 0.0*1
99.9ppt解析度 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, 0.1ppt準確度 +/-1% of full scale +/-
1 digit

鹽度範圍 2-42ppt (kcl)解析度 0.1ppt準確度 +/-1% of full scale +/- 1
digit

溫度範圍 0~80 度 c解析度 0.1 度 c準確度 0.6 度 ctds 轉換參數
0.40~1.00cell constant 0.1, 1.0, 10.0溫度係數 0.0~10.0% per degree cnormalizatio
n 溫度 15.0~30.0 度 c(可調)電源 aaa x 4 或 9v 變壓器包裝 主機, 電池, 測
棒, 說明書選配 rs232 電腦傳輸線與光碟

電導度/tds/鹽度簡介電導度 (con, ec)：從化學工業到農業的應用上，電導度是常用的參數。這個參數是測量液體所有溶解的鹽類總量。這裡的鹽類是指無機性的陽離子(如鈣、鎂、鈉、鉀)及陰離子(如碳酸根、硫酸根、氯離子等)。當液體中的陰陽離子多時電導度亦高。總固體溶解濃度 (tds, total dissolved solids)：tds 為溶解於液體中的物質濃度，包含鹽分和固體雜質的總量，以濃度單位來顯示。而導電度為溶解於液體中的鹽類於離子化後之導電能力。電導度的應用比 tds 更廣，通常在飲用水系統是量 tds，此外多是量電導度。

鹽度(salinity)鹽度的基本定義為每一千克水內的溶解物質克數。在陸地上，相關的主題為土壤鹽鹼化。鹽度習慣以千分之一 (ppt) 之濃度單位來顯示。海洋平均鹽度是34.7ppt。本儀表所稱之鹽度係以電導度& 預設水中物質為 kcl 來行算出鹽度。利用量測電導度或總固體溶解濃度都可以接近地得到水的總硬度

值，而硬水主要成分是溶解的鈣離子或鎂離子。但需要注意，水的硬度如以電導度計或總固體溶解量計測量，僅適用於硬水軟化處理前。因為，在水軟程中，碳酸鹽被鈉離子所置換，因此，雖然硬水已成軟水，但是總固體溶解量濃度並沒有改變，因此用電導度計或總固體溶解量計來推算軟化後的水硬度是不正確的。以下提供水的硬度表做為參考。硬度 非常軟 軟 微硬 中度硬 中度硬 非常硬 $\mu\text{s}/\text{cm}$
0-140 140-300 300-500 500-640 640-840 840 以上 ppm 0-70 70-150 150-250 250-320 320-420 420 以上 mg/l 0-70 70-150 150-250 250-320 320-420 420 以上

為何需要量測水的品質工業用水因製程中所用之化學藥物會改變水的特性；灌溉用水因為流經岩層及土壤也會帶有鹽份；家庭用水因為水公司的處理也會改變鹽份的含量。不論身處何領域，知道水中鹽分和固體雜質的總量《即總固體溶解量，tds)是非常重要的。因為鹽分會造成腐蝕，留下銹垢，而損壞設備。太多的鹽分也會傷及水生植物和魚類；太少的鹽分《低導電度)也會妨礙植物體內營養的有效傳輸。

舉實例介紹如下1. 農業台灣灌溉用水水質電導度管制標準為 750us/cm，超過表示已達灌溉水質標準的限度。此外，土壤的鹽份總量也可以將土壤調製成飽和液後量測電導度，若大於4ms/cm 表示含鹽過高，若低於 2us/cm 表示土壤太貧脊。不同種類的肥料溶於水後的電導度亦不同，因此用電導度計量測即可得知。此外，不同植物在不同電導度下之產量亦不同。簡單表列如下：*1 克不同的肥料溶於 1 公升水中的電導度參考值化學肥料 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 化學肥料 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 化學肥料 $\mu\text{s}/\text{cm}$ KNO_3 1300 $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 1200 K_2SO_4 1500 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 1900 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 800 13-o-26-6 1400*不同植物在不同電導度下的減產率作物 減產 10% 減產 25% 減產 50%高莖小麥草 11us/cm 15 us/cm 18 us/cm水稻 5 us/cm 6 us/cm 8 us/cm玉米 5 us/cm 6 us/cm 7 us/cm馬鈴薯 2.5 us/cm 4 us/cm 6 us/cm在農業育苗方面，電導度的量測也非常實用。種子浸在水中開始吸水時，同時也會將一些溶質釋出到水中，這些溶質包括各類的鹽離子、游離有機酸、簡單的醣類、甚至於蛋白質(酵素)。由於這些滲漏物種類複雜，為了操作上的簡便，常以水中的電導度來代表滲漏物質的相對量。種子浸潤液的電導度測定為種子活勢檢驗主要的方法之一。2. 水處理電導度計或總固體溶解量計測量除了可以知道水的硬度，亦可得知各種常用水的電導度值。超純水(絕對純水) 0.055 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 自來水 550--800 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 蒸餾水 0.5 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 一般飲用水 < 1055 $\mu\text{s}/\text{cm}$ (越低水純度越高)山泉水 1 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 海水 56 ms / cm 鹽水 100 ms / cm以自來水(550us/cm)來說，經 ro 系統處理後，除鹽率>96%，因此 ro 水的電導度值約 20us/cm；若是經電透析處理，除鹽率>80%，因此電解水的電導度值約110us/cm。若是經離子交換法，除鹽率>95%，因此離子交換水的電導度值約28us/cm。用此方式可以得知水處理是否有效，是否需要做濾心更換與維修。3. 工業用水排放行政院環保署於 89 年公告「土壤及地下水污染整治法」，規定「污染行為人」須負土壤污染清除之連帶責任，嚴格要求排入灌溉渠道之水質電導度需小於 750 $\mu\text{s}/\text{cm}$ 。目前電導度控制技術包括：採用清潔生產製程、加強廠內減廢回收、廢水與廢液妥善分流處理、廢水處理系統加藥最佳化、增設高級處理設施(如離子交換系統、逆滲透法、電透析法等)。廢水處理後的電導度必需謹慎的監控以減少公司的受罰逼會並且對環境盡一份維護的心力。

本產品優點本公司推出一系列水質相關產品，包含本款電導度/tds/鹽度多合一量測計。先進的設計，精確地量測電導度和總固體溶解量(tds)，讓您不再需去比對顏色或使用滴定瓶。手持式的設計方便攜帶，隨時隨地可量測。此外，更具有以下優點：測棒已內建溫度感測功能。可選擇自動溫度補償或手動溫度補償。可與電腦連線，即時下載當前量測數值。cell contant 與 normalization temp. 及 conversion factor 都可自行調整 具背光功能。最多可記錄 99 筆資料且可顯示記錄當時的時間。最多可 5 點校正。可自動關機，節省電量。具 irda 傳輸功能將資料送到對應的印表機。可顯示記憶讀值的最大/最小/平均值。產品適用對象- 水耕農業和溫室之水質量測控管- 高科技廠房水質量測控管- 實驗環境水質量測控管- 公共排放水之水質量測控管- 淨水系統之水質量測控管- 廢水處理系統之水質量測控管- 飲用水之水質量測控管

本产品的品牌是AZ/衡欣，型号是AZ8306