

F6/10手持式匀浆机超细匀浆机高速匀浆机手持式乳化机

产品名称	F6/10手持式匀浆机超细匀浆机高速匀浆机手持式乳化机
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型:分散乳化机 效果:剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

联系我们contact us

售前客 客服 客服 客服
服

售后客服客服

f6/10手持式匀浆机|超细匀浆机|高速匀浆机的详细资料：

产品特点f6/10超细匀浆机

原理：主要由电动马达和分散头两部分组成，分散头包含定子和转子。分散头连接在马达上，马达驱动转子，高速转动。细胞组织在定转子之间狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用，使植物或动物细胞组织完全捣碎，匀浆。【德国fluko f6/10手持式匀浆机 超细匀浆机 高速匀浆机 技术参数】型号——f6/10功率——145w/115w电源——220v 50/60hz转速范围——5000~35000rpm无级调速转速显示方式——刻度显示处理量——0.2ml (h2o) ——150ml (h2o) 标准工作头配置——10g可选配工作头——4g, 6g, 8g, 10g接触物料材质——316l浸入液体部分轴套材质——ptfe包装——工具箱+纸箱整机重量——1kg包装尺寸——260*330*70使用工具——配套拆卸工具一副备件：-----备品包可选购附件-----工作架，设备固定夹

规格	处理量	材质	可侵入液体长度	最高温度
f6/10 : 4g	0.1-5ml	s316l/ptfe	40mm	120 °
f6/10 : 6g	0.2-10ml	s316l/ptfe	45mm	120 °
f6/10 : 8g	1-60ml	s316l/ptfe	85mm	120 °
f6/10 : 10g	30-150ml	s316l/ptfe	135mm	120 °

优势：

1、分六档，无极调速，最高转速可达35000rpm，最高为您提供10m/s的剪切线速度。2、专为组织捣碎、医学诊断、微量分散乳化均质而设计3、一体化调速开关、操作人性化。4、重量轻（1kg）、手持式设计，操作灵活。满足您移动实验需求。5、双重防护绝缘、给您最大程度的安全保障。6、分散头采用不锈钢材质，可重复使用。7、分散头采用插入式连接方式、便于拆卸更换。8、可选配4种不同的分散头，外径分别为4mm、6mm、8mm、10mm满足不同的处理量（0.1-150ml）需求，适用于ep管、离心管、小试管等容器。9、通过iso9001认证，通过ce认证，通过德国tuv莱茵认证，质量保证。

本产品的乳化机类型是分散乳化机，效果是剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是实验室用，适用物料是乳品，型号是F6/10