

# HANNA哈纳HI8730N低量程TDS/温度/电导率仪

产品名称	HANNA哈纳HI8730N低量程TDS/温度/电导率仪
公司名称	深圳市善和科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:离子测定仪 品牌:HANNA/哈纳
公司地址	广东深圳市深圳市宝安区福永镇政丰南路聚德大厦412
联系电话	86 0755 81460030 15899751018

## 产品详情

原装正品，价格最低！价格实时更新，拍付前请与我司联系确认价格，欢迎询价！qq 752586939  
2483583401 电话 0755-81468996 15899751018

我们公司专业代理日本三丰(mitutoyo) 日本东日 (thonichi) 日本 (peak) 日本 (sk) 日本 (telock得乐)  
日本 (peacock孔雀) 日本 (aikoh爱光) 日本 (imada依梦达) 日本 (kanetec强力) 日本 (kanon中村)  
美国 (chatillon查狄伦) 台湾 (新宝shimpo) 日本 (sato佐藤) 日本 (cedar思达) 扭力量具,量仪

声明：本店所有商品均为原装正品，拍付前请与商家确认好所需商品的品牌、型号及规格。确认后非  
商品质量问题一律不支持退换货！请在签收前检查商品是否完好。签收后人为造成的商品损坏需由买家  
自行承担。请悉知~谢谢！

如需订货的，流程如下：

确认货期--->买家拍付--->卖家发货--->买家确认收货--->卖家订货--->货到发货给买家.

hi8730n 低量程tds/温度/电导率仪

hi8730n 低量程电导率/tds/温度测定仪

hi 8730n、 hi 8731n、 hi 8732n 低、高、中量程电导率/tds/ 温度测量仪采用便携式设计，优良防水性能，精

巧轻质，便于携带维护。三档量程，您可以根据需要进行选择。电极内置温度传感器，电导率、总溶解固体、温度同时测定，快速切换测量参数。自动温度补偿。电导率和总固体溶解度为单点校准，温度为出厂校准。适用于野外现场快速准确分析。

- 新款大屏显示，更易读数
- 单点校准向导，校准旋钮代替校准微调器，操作快捷简单
- 电量显示图标，提醒及时更换电池

耐用性强，适用于各种现场测量环境

#### hi8730n 低量程tds/温度/电导率仪技术参数

型号	hi 8730n
测量范围	0 to 1990 $\mu$ s/cm ; 0 to 1990 ppm ; 0 to 70 ° c
解析度	10 $\mu$ s/cm ; 10 ppm ; 1 ° c
测量精度	$\pm$ 2% f.s. ; $\pm$ 1 ° c
校准模式	手动单点校准
tds 系数	0.5
建议校准液	hi 7031l
温度补偿	自动温度补偿，5 to 50 ° c ( 41 to 122 ° f) 系数=2%/ ° c
供电方式	1x 9 v 电池
使用环境	0 to 50 ° c ( 32 to 122 ° f) ; rh max 100%
尺寸重量	145 x 80 x 36 mm ; 230 g

#### hi8730n 电导率仪 价格和配置

hi8730n 低量程电导率/tds/温度测定仪 hi8730n

主机，hi761285电导电极，袋装校准液，中英文手册，携带盒 1800.00参考报价

#### hi8730n 电导率仪 选购附件

hi 7061l	常规电极清洗液，500ml，瓶装'
hi 761285	四环电导率电极'
hi 7031l	电导率校准液【1413 $\mu$ s/cm，500ml】'
hi 7032l	tds校准液【1382 ppm，500 ml】'
hi70442l	tds校准液【1500 ppm，500 ml】'
hi70442c	tds缓冲液(1500ppm、20ml/25袋)，实验室等级'

本产品的加工定制是否，类型是离子测定仪，品牌是HANNA/哈纳，型号是HI8730N，测量范围是0，可测样品状态是0，重复性误差是0，外形尺寸是0（mm），适用范围是0，规格是1