

30m³ 空气净化器检测实验室 空气净化器VOC检测舱 步入式实验舱

产品名称	30m ³ 空气净化器检测实验室 空气净化器VOC检测舱 步入式实验舱
公司名称	上海京阁仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海京阁 型号:KWL-30
公司地址	上海市浦东新区莲振路298号4号楼M237室
联系电话	86 21 54314368 13621881577

产品详情

产品特点

空气净化器环境检测舱，多项性能测试满足如下条件：温度和相对湿度控制较稳定；舱体泄漏量小；舱内单项污染物及tvoc均小于标准要求；以甲醛为代表污染物，舱回收率大于80%；几种不同污染物3h自衰减均小于9%。只有温湿度均匀可控，气密性良好，吸附性小，本底浓度低、操作便捷安全，能够较真实地模拟受污染的室内环境。

符合标准

gb/t 18801-2008空气净化器

箱体材料

30m³ 空气净化器检测实验室外壳材料为经静电喷塑的不锈钢钢板，内舱材料采用优质浮法玻璃；密封圈、循环风机、风道等均采用不释放粉尘及甲醛、voc的材料，确保试验结果不受设备的影响。

功能部件

供气系统：室外空气经过物理和化学方式过滤进入内舱，确保室外的粉尘、甲醛、voc及其他杂质清除干净，可保证内舱空气的洁净；温湿度控制：实验室采用干湿法调节测试舱内湿度，加湿速度快，控制方法简单，并且避免水珠产生；加热采用加热套外部直接加热，通过循环风混合，加热均匀，能耗低；温湿度传感器采用进口高精度传感器，传感精度高，带高集成芯片和处理器，可自动诊断及自动修正偏差；空气流量控制：采用进口高精度全自动电子流量计控制进气，自动检测反馈流量损耗并及时补充流量；空气循环系统：实验内舱采用全截面循环风系统水平通过整个舱体，避免任何死角，使室内温湿度分布均匀。控制系统：采用韩国进口液晶触摸屏显示器，可设置显示温度、湿度、露点温度、工作时间、

空气流量等实验参数；pid演算控制，可监控舱内温度，并实时调节温度偏差；pc控制：经由软件操作，可联机控制实验舱温度、湿度等数据；也可在线存储及到处实验数据，极大的方便了实验者的操作和数据获取；节能设计：本设备在供气、制冷两大能耗部分采用节能设计，采用罗茨风机供气，供气量大，能耗低，噪音小。采用法国进口制冷压缩机，无油，静音，能耗底，持续工作寿命长达7年之久。保护系统：电路系统、控制系统、压缩机、加湿系统超温负载保护，异常状况发生时，控制器荧幕上即时自动显示故障状态，切断电源开关。

技术参数

气候箱工作容积 30m³内舱尺寸(mm)：3400*3500*2500内舱温度范围 20 ~ 30 ；温度波动范围 0.5 ；温度均匀度 3 ；空气交换率(1/h) :0.5-1；温度传感器分辨率 0.1 ；湿度传感器分辨率 0.1%；温度、湿度稳定时间
2h气密性：在1000pa过压的条件下，气体泄漏 1*10⁻³m³/min空气流量计范围 15 ~ 30m³/h，精确度为0.01m³/h气泵供最大供气量 120m³/h

上海京阁仪器设备有限公司地址：上海市漕宝路1467弄四区73-2202 (201101)电话 (tel)：021-54314368传真 (fax)：021-60403410邮箱 (e-mail)：gary0816@163.com网址 (website)：www.jingur-instr.com 上海京阁仪器设备有限公司系专注于试验室测试测量仪器类产品，集研发、生产、销售、服务为一体的专业性公司。目前产品主要为环境试验箱，可应对航空航天、电子电器、食品医药、质量检测、人造板家具、军工兵器、生物化工等领域对模拟环境的试验箱产品在温度、湿度、光照度、风速、空间大小等环境因素控制的特殊要求。针对各种需求，上海京阁仪器设备有限公司以已有规格的试验箱或由客户定制规格的试验箱予以满足，到目前为止，我们已经为超过200家客户提供了性能稳定、质量可靠的试验箱设备。 上海京阁仪器设备有限公司的主营业务为：生产及销售包括恒温恒湿箱类、高低温交变试验箱类、热风循环烘箱类、培养箱类、医药试验箱类等8种环境试验箱产品。我们直接或间接合作过的客户包括北京、上海、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、江西、广东、福建等近20个省及直辖市的质量检测、高校科研机构以及各种电子、医药、化工等类型的生产、研发型企业。除主营产品以外，为方便客户，我们也利用我们对人造板、家具行业测试仪器的知识，为客户提供该行业的部分产品，如家具表面漆膜测定系列、平整度测量、耐磨度测量等仪器产品。 对于仪器设备而言，“精确”和“稳定”是该类产品至关重要的品质，对此我们深有体会；同时，我们也认为，任何产品应该和人有简而易而友好的交互，才能更好的服务于客户的测试测量工作。为此，我们在产品的研发及生产过程中，秉承一贯的“科技与人文相结合”的理念，细致深入的研究仪器设备及其制造的每一个细节，通过创新手段，制造出更加符合客户需求的仪器产品；此外，我们也非常愿意倾听各位新老客户的建议，并将其中有益的意见融入到我们的产品中，使我们的产品更趋完善，以便更好的服务各位新老客户。 在事业经营过程中，我们愿意和各领域、各行业的客户及供应商交朋友，加深彼此的了解，并通过业务合作、信息共享、经验交流等各种方式，创造“合作、双赢、持久发展”的合作局面，以为我们事业的进步贡献更大的力量。 此《保修条款》为上海京阁仪器设备有限公司发出，针对通过直接销售、经由代理商销售或其他途径销售、经确认为我司售出之产品，提供与服务期限相对应之保修服务，使用前请仔细阅读保修细则。 保修细则如下： 1.保修期的起始时间为产品到客户处，并完成安装调试，由专人验收并在保修证书上签字之日；一年后，保修期终止；一年后，我司将继续对客户产品的服务，其服务情况与保修期有所差异。 2.保修服务范围内的产品，如压缩机、鼓风机等部件发生故障，需出现在正常的使用条件下（非第5条所述之原因），并经我司技术人员确认，可免费更换或修理损坏部件（损坏部件，原则上，要退回本公司，以备查验。） 3.消耗性部件、易损件或试液，如玻璃件、灯管、保险丝、制冷剂等，不在保修范围之内； 4.保修工作以恢复产品的技术参数为目标； 5.因下列原因，导致仪器损坏或不能使用，我司技术人员应客户要求查看确认后，维修时我们将保留收取相应费用的权利；如需更换部件，则按部件成本收取相应费用： 1) 因错误接线，或使用过高电压，导致仪器内部的电子部件损坏的； 2) 私自拆卸、改装、更换零部件导致仪器故障的； 3) 不注意仪器的正常保养，或由不当操作导致仪器设备损坏的； 4) 因储藏、运输、外力压迫等情况导致仪器受损的； 5) 其他意外情况造成仪器不能正常使用或受损的。注：1.本公司在《保修证书》上盖章并

经客户方人员签字后，客户方需将《保修证书》扫描回传至本公司，以备本公司备份，《保修证书》原件由客户保留；2.客户在要求保修时，原则上需出示《保修证书》，如不能出示，则以本公司备份件为准；3.保修工作需在双方工作人员协商沟通、通力合作、并采取最具效率和最低成本的方式完成。

1.培训目的 为了使本公司仪器设备所涉及现场使用及维护人员能全面地了解设备，增强使用和维护设备的技能，我们除了向用户提供整个设备的技术说明、操作说明和相关的文档之外，还将负责组织对现场设备管理、使用及维护人员进行全面高质量的培训。培训的目的主要是帮助管理和使用设备的人员在对设备有足够的认识的同时，能完全胜任所承担的工作，确保设备安全可靠地运行。培训内容主要为仪器设备的原理、使用步骤及注意事项、设备维护要点、简单故障的排除等。

2.培训对象 现场设备管理、使用及维护人员、设备管理、使用及维护人员是指对项目中的设备进行管理、操作、保养、维护的人员。这部分人员经过培训，主要能达到以下目标：1)了解设备结构、运行工作原理等内容；2)掌握设备操作规程、设备维护保养方法设备运行参数调整等；3)掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法；4)指导一般操作人员的现场工作等。

3.培训形式 为了使培训达到最好的效果，使用户尽可能快速、简单的掌握相关知识和经验，我们将采用多种途径对用户进行培训：电话或视频培训：对于简单的，通过电话及网络视频便可掌握使用技能的仪器仪表，我们将采取电话、已录制视频、在线视频等方式进行培训指导；指导的内容和其他方式无差别。 现场授课：由专业的售后服务人员，在现场对用户进行培训。通常由设备的操作说明书作为资料支持，现场设备操作为辅助，进行授课式的培训指导。 现场指导：在售后培训过程中，我们的工程师会模仿实际操作，详细讲解操作步骤，指导客户操作，并解答客户的问题。使用中疑难解答：客户管理、使用及维护人员在使用过程中，对设备操作有任何疑问，均可拨打我公司的联系电话，随时就疑难进行咨询，以便能更加高效省时的排除设备故障和使用疑问。

本产品的加工定制是否，品牌是上海京阁，型号是KWL-30，材质是不锈钢+浮法玻璃，温度范围是20~30（℃），测量范围是空气净化器净化效能。 ，工作室尺寸是3400*3500*2500（mm），重量是1000（kg），温度均匀度是 3%，温度波动范围是 0.5%，4.空气交换率(1/h)是0.5-1