

U型压力计 有机玻璃管 天晟

产品名称	U型压力计 有机玻璃管 天晟
公司名称	常州天晟热工仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天晟 型号:BYB
公司地址	常州市新北区春江镇魏村清水沟工业园魏安路98号
联系电话	13915082341 15961113123

产品详情

一、u型压力计介绍：u型压力计（以下简称真空计）是测量粗真空压力的理想仪表，它结构小巧美观、重量轻、安装操作方便，其特点是精度高、响应快、测幅度广、稳定可靠、零部件采用不锈钢制品，有较高的耐腐蚀性，这些都是其它压力真空计无法比拟的。本真空计的应用面很广，可用于冶金、化工、石油、轻工、医药、科学实验以及中央空调主机溴化锂制冷机组等，所以它是深受用户欢迎的理想仪表。

二、u型压力计主要技术指标：测量范围0-15kpa 0-30kpa 精度等级1.0级

三、u型压力计工作环境条件：环境温度：-5--35 相对湿度：85% 四、u型压力计工作原理：该真空计是一种液体压力计，它的基本原理是利用流体静力平衡原理，利用液体高度并有直接进行压力测量的仪表。真空计玻璃管二端必须平衡，玻璃管内径均匀一致，一边玻璃管顶端封闭，并始终保持一定的真空度。管内装有工作介质---高纯度水银，真空计的铜接头与被测设备相连接，设备内的压力由真空泵排气后，看真空计玻璃管内的水银柱端面高度差对照刻度板，直接读出绝对压力（*两端读数相加之和即为真空度）。五、u型压力计安装使用说明：将真空计垂直安装在设备上，用户可购 ϕ 6.5mm紫铜管与真空计上端的紫铜管焊接，另一端与真空阀门焊接，焊接时请注意以下事项：

1、温度不要过高，以防止铜接头变形，影响密封性能。2、铜管必须清洗，不能用油类清洗。3、焊接质量保证，必须焊二层，绝对不能漏气。4、“o”型圈拆卸要小心，安装时注意平均。抽真空时必须关紧真空阀门，等真空泵运转后才慢慢打开真空阀门，以防一下子抽气，把真空中的水银抽出不能使用，停机时同样先关真空阀门，以防大气压强烈进入真空计玻璃管内而击碎玻璃管。真空计玻璃管后面装有铝质刻度板，刻度板中间有二个调整“0”位的螺丝钉出厂时已调整好，用户不必再调整。玻璃管内的介质---水银容易流出，装拆时将真空计垂直携手拆装，如发现“0”型圈拉毛缺损，应及时更换新的“0”型圈。u型压力计有以下几种规格（还可以定做更大量程）：规格pa 最大量度标准大气压 规格pa 最大量度标准大气压 ± 500 0-1000 0.13 ± 4000 0-8000 1.50 ± 1000 0-2000 0.26 ± 5000 0-10000 1.31 ± 1500 0-3000 0.39 ± 6000 0-12000 1.57 ± 2000 0-4000 0.52 ± 8000 0-16000 2.10 ± 2500 0-5000 0.65 ± 10000 0-20000 2.62 ± 3000 0-6000 0.78 ± 15000 0-30000 3.93

联系人：于庆 15961113123

电话：0519-81236615 传真：0519-85472259

qq : 2931141309

邮箱 : cztsyb@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是天晟，型号是BYYB，类型是U型压力计，测量范围是0-30（kPa），精度等级是1.0