

盐雾试验箱 60L盐雾腐蚀箱 盐雾试验机

产品名称	盐雾试验箱 60L盐雾腐蚀箱 盐雾试验机
公司名称	深圳市良谊实验室仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:良谊 型号:JY-YW-60
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道丽湖花园湖秀阁9楼A单位
联系电话	13751016541 18107551767

产品详情

产品图片

一、產品名稱：鹽水噴霧試驗機

二、型 號：jy-yw-60

三、數 量：1 台

鹽水噴霧試驗乃針對各種材質之表面處理，包含塗料、電鍍、無機及有機皮膜，陽極處理、防銹油等防腐處理後，測試其製品之耐腐蝕性。

四、機器尺寸：

1. 工作室尺寸:600 × 400 × 450 mm (l × w × h)

2. 外箱尺寸:1080 × 670 × 1120 mm (l × w × h)

五、溫度設定控制：

規格：cns.jis.astm

1.鹽水噴霧試驗: nss, acss

(1)試驗室: 35 ± 1

(2)飽和空氣桶: 47 ± 1

2.耐腐蝕試驗：nss，acss

(1) 試驗室：50 ± 1

(2) 飽和空氣桶：63 ± 1

六、機器精度：

1.解析精度：± 0.1

2.控制精度：± 1.0

3.分佈精度：± 2.0

七、機械結構及材質:

1.試驗室採用p.v.c聚氯乙烯板（臺灣），厚度5mm，耐溫達 80 。

2.試驗室密封蓋採用壓克力耐衝擊板（日本三菱），厚6mm。

3.試藥補充瓶採用隱藏式附水位透視窗，清洗容易，不易破裂。

4.飽和空氣桶採用sus#304不銹鋼耐高壓桶保溫效果最佳。

5.試驗室籃架采平面分度架，可任意調整角度，四面落霧及受霧方面完全一致，試驗片放置數量多。

八、控制系統：

1. 試驗室溫度控制器0-99.9 ，液晶型數位顯示具有pid自動演算，控制誤差 ± 0.3 （yangming）
1只(臺灣)

2. 飽和空氣桶溫度控制器0-99.9 ，液晶型數位顯示具有pid自動演算，控制誤差 ± 0.3 （yang ming）
1只(臺灣)

3. 加熱槽液體膨脹安全溫度控制器0-120 （義大利c.a.e.m） 1只

4. 飽和空氣桶液體膨脹安全溫度控制器0-120 （義大利c.a.e.m） 1只

5. 數位顯示時間控制器0.1s-9990hr (yangming) 1只(臺灣)

6. 積時器0-9990hr (natinl th248) 1只(日本)

7. 翹板照光式押扣開關，可連續押扣20000次

九、控制面板:

1.開關 2只 臺灣

2.溫濕度控制器 2只 日本 (omron)

3.積時器 2只 臺灣

4.壓力錶 1只 臺灣

5.計時器 1只 臺灣

6.指示燈 6只 臺灣

十、安全保護裝置:

1.低水位時，自動切斷電源裝置

2.超溫時，自動切斷電源裝置

3.附安全警示燈裝置

十一、加熱系統:

採用進口不銹鋼鰭片式散熱管u-type電熱器加熱空氣方式

十二、空氣供應系統：空氣壓力為1kg/cm 分兩段式調整

第一段為大略調整，第二段為精密調整。

十三、加水系統：採用加水補充系統，水位過低時自動補充。

十四、噴霧方式：

1.採用伯努特原理吸取鹽水而後霧化，霧化程度均勻，絕無阻塞結晶之現象，可確保連續測試之標準。

2.噴嘴：採用特殊玻璃噴嘴製成，使用時間可達4200h,可調整噴霧量之大小及噴出角度。

3.噴霧量：噴塔設制在試驗室中間,使落霧均均,可調試1~2 ml 80cm² /hr (16小時平均量)

十五、配件:

1.I型置物架 4支

2.標準量筒 1支

3.溫度指示針 2支

4.v型置物架 6支

- 5.收集器 80cm 1支
- 6.玻璃噴嘴 1支(請定期更換)
- 7.試藥氯化鈉 (nacl) 500克 2瓶
- 8.電源線低阻橡膠電纜線2.5m長 1條
- 11.測試體:dna規格a級sus#304不銹鋼制pt 100 × 2支.

十六、提供檔案:

- 1.品質保證書 交貨時提供一份.
- 2.使用說明書 交貨時提供一份.

十七、使用環境:

性能保證環境溫度範圍: + 5 ~ + 30 (但最低可達溫度,最高熱負載能力及降溫時間除外)

十八、本機使用電源 : 1.電源:ac1 ∅ 3w 220v 50/60hz 電壓變動允許值:定格電壓的 ± 10%

- 2.最大負荷容量: 2.0kva
- 3.最大工作電流: 10a

十九品質保證體系

本公司于2000年6月正式通过is09001品質體系認證,2001年3月通过is09001品質管制體系2000版的好評,本公司品質保證體系严格按照is090012000標準之要求執行.

二十.包裝及運輸方式:

包裝:滿足qb/wd008-2001之要求的運輸包裝箱.運輸方式:貨運.

二十一.驗收標準及方法:

驗收標準:按照合同驗收。驗收方法:在需方現場進行正式驗收,需方如需認第三方品質能力的技術品質監督部門),參與驗收,其費用由需方承擔,若第一方驗收不合格,經供方改進後再一次進行驗收時所發生費用由供方承擔.

二十二.培訓,售後服務

目的:充分滿足客戶要求,達到客戶要求滿意的目的.職責:本公司當地辦事處專職負責 該地區本公司產品的服務工作,並負責客戶提供設備產品.備件及技術諮詢工作,負責安排客戶的技術培訓培訓:

3.1可安排用戶在設備出廠高度時來公司進行現場技術培訓,設備性能,教會其它確使用,減少設備因使用不當造成故障.

3.2也可根据合同要求,在为用户安装调试设备并投入使用时的技术培训.

4.售后服务

4.1为用户提供所需的使用,维护咨询.

4.2及时问用户提供易损件和附件.

4.3为用户派出技术人员对其设备使用,维护进行现场指导

4.4从验收收之日起,设备在一年品质保护期内,需方在遵守保管规则的条件下,因试验箱制造品质问题不能正常工作时,供方在得到通知后将派出维修人员进行免费维修.也可根据具体情况,按需方协商制定维修.

4.5质保期后设备出现问题时,供方应及时给予解决,酌情收取任何费用.

(关于运费和开票问题客户须知) 请注意价格为不含税价格 需要开票请联系网站管理人员
需加税点(开票价格为不参与网站促销价格后加税点)

本网站小仪器均含运费(客户指定快递需自付运费)

运费超过50元的需要客户自理如果运费超过100元以上可和网站管理人员沟通 双方共同协商承担!

本产品的加工定制是是,品牌是良谊,型号是JY-YW-60