

LC3000高效液相色谱仪

产品名称	LC3000高效液相色谱仪
公司名称	青岛方浩商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞普 型号:LC3000
公司地址	青岛市李沧区三清宫路26#楼1单元603
联系电话	13864877661 13465805583

产品详情

技术参数p3000系列高压分析/半制备泵 最大工作压力 p3100 20mpa p3250 15mpa p3500 10mpa p31000 5mpa 流量范围 p3100 0.1~99.9ml/min p3250 0.1~249.9ml/min p3500 0.1~499.9ml/min p31000 0.1~999.9ml/min 流量精度 $\pm 2\%$ 在2-5%流量范围内, 甲醇/水80:20体积比 流量重复性 $rsd < 0.1\%$ uv3000uv/vis检测器 波长范围 190-700nm 灯源 氙灯(标准配置); 钨灯(可替换) 波长精度 $\pm 2nm$ 波长重复性 0.4nm 扫描功能 停留扫描, 扫描可编程即扫描起始点和结束点可设定, 扫描步长可设定 检测范围 0-2au 基线噪声 $2 \times 10^{-5} au/h$ 动态, 流速1ml/min, 甲醇/水=80:20 波长254 基线漂移 $15 \times 10^{-5} au/h$ 动态, 流速1ml/min, 甲醇/水=80:20 波长254 时间常数 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s 自动调零 满量程 主要特点p3000系列高压分析/半制备泵 输液方式 双柱塞往复泵, 双柱塞吸液。显示 320x240点阵大屏幕液晶显示, 蓝色背光 系统保护 慢速启动, 停止, 最大/最小压力可调, 用户数据自动存储 系统连接 1/8"管路连接 控制 独立模式 通过前面板的按键设定所有工作参数。工作于高压梯度模式时, 其中一台泵为主泵, 控制其它相同型号的高压输液泵, 并可通过屏幕上的梯度曲线对所实现的梯度模式 进行验证。串口模式 通过rs232口, 对高压输液泵进行控制 电源 $220v \pm 10\%$, 50hz, 400w uv3000uv/vis检测器 控制 独立模式 通过前面板按键 串口模式 通过rs232口软件控制 显示 320x240大屏幕液晶显示, 可调蓝色背光 电源功率 $220v \pm 10\%$, 50hz, 60w 外形尺寸及重量398x149x267mm(深x高x宽), 14kg glp信息 总的电灯时间, 电灯次数, 更换灯数及产品系列号等 仪器介绍 订货信息 p3000a p3000高压分析/半制备泵, 10ml不锈钢泵头 p3000b p3000高压分析/半制备泵, 10mlpeek泵头 p3000c p3000高压分析/半制备泵, 50ml不锈钢泵头 p3000d p3000高压分析/半制备泵, 50mlpeek泵头 uv3000 uv3000快速扫描紫外/可见分光检测器 附件 ph005 10ml不锈钢泵头 ph006 10mlpeek泵头 ph007 50ml不锈钢泵头 ph008 50mlpeek泵头 sell01 分析流通池 sell02 半制备流通池 sell03 制备流通池 lamp01 氙灯 lamp02 钨灯

本产品的加工定制是是, 品牌是瑞普, 型号是LC3000, 类型是高压液相色谱, 测量范围是样品分析, 测量对象是化工检验, 大学实验室