

# 进口圆盘取样刀 纺织面料取样器 高品质圆盘取样器

产品名称	进口圆盘取样刀 纺织面料取样器 高品质圆盘取样器
公司名称	广州衡祥电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:衡祥 型号:进口取样刀 测量精度:0.01
公司地址	中国 广东 增城市 新塘大道中段
联系电话	86-02082788895 13928968560

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

取样刀是纺织布料、纸张纸板等物品计算单位重量的专用取样器具,具有取样尺寸范围宽、精度高,操作简便等优点.

本仪器适用于切取各种毛纺、棉纺、化纤、针织等织物的圆形样品.

取样面积:100cm<sup>2</sup>

使用方法:

a:将待裁织物平铺在橡胶垫上,将圆盘取样器放在织物上,拉出取样器上的锁紧装置,旋转约90度,一手扶住外罩,一手握住手轮,施加一定压力,然后顺时针旋转手轮(轮角大于90度),即可将圆试样裁取.

b.取样器使用后即锁紧装置,旋转至原位,使刀片不能外露,以免伤手和其它物品.

#### 结构与调整：

1.取样刀刀片为双面共有四片,为圆外接四等份均布,刀片可以更换,具体操作为:松开十字螺钉(每片上有四颗螺钉),取下片压板与取样刀片,换上新的刀片,压上刀片压板,注意使刀片口为顺时针切向,并使四片刀片口处于同一平面,然后拧紧十字螺钉即可.

2.仪器底部有直纹刻痕,用于固定试样,便于工作于切割,防止试样打滑.

#### 注意事项:

1.本仪器刀片刀品锋利,使用中不得将手放在底部,以免损伤;

2.仪器裁夺取试样应该在橡胶垫上进行,仪器不用时擦拭干净,放入盒中,以免损伤;

3.使用时需将安全扣拉起,使用后请将安全扣复位

本产品的品牌是衡祥，型号是进口取样刀，测量精度是0.01，电源电压是0（V），外形尺寸是150\*120（mm），用途是切取毛纺、棉纺、化纤、针织等织物，加工定制是是