

SG9-ELK便携式溶氧仪 0.00-50.00mg/L溶解氧范围

产品名称	SG9-ELK便携式溶氧仪 0.00-50.00mg/L溶解氧范围
公司名称	上海沪粤明科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:METTLER/TOLEDO/梅特勒-托利多 型号:SG9-ELK
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路267号104室
联系电话	86 021 53751203/63216650 13818412088

产品详情

名称：便携式溶氧仪

型号：sg9-elk

sg9-elk便携式溶氧仪技术参数：

简短描述	用于测定溶氧浓度的专业测量仪（采用 rdo® 技术）
溶解氧范围	0.0 ... 500%, 0.00 ... 50.00mg/l
溶解氧分辨率	0.1%, 0.01mg/l
溶解氧精度	± 0.1 mg/l 从 0 ... 8 mg/l ± 0.2 mg/l 从 8 ... 20 mg/l ± 10% 从 20 ... 50 mg/l
温度范围 ° c	0.0 ... 50.0
温度分辨率 ° c	0.1
温度精度 ° c	± 0.1
大气压力	500 ... 1100 mbar
连接电脑	打印机或计算机的红外接口（通过 rs232 或 usb）
显示器	背光字段式 lcd
电源	4 节 1.5 v aa 电池或镍氢充电电池 1.3 v
操作环境	0...40 ° c ; 5...85 % 相对湿度（非冷凝）
trade name	do

便携式溶氧仪sg9-elk技术参数：

符合最严格要求的溶氧仪（ip67）

查询有关用于测量溶氧的光学 rdo®（稳定溶氧）技术的更多信息

访问我们的 **sevengo duo pro™ sg78 三维模拟器**

采用光学 **rdo®** 技术的溶氧仪

使用内置气压计自动或手动进行大气压力补偿

500 组 **glp** 数据记录的现代数据管理，记录中包括日期/时间、电极id、序列号、用户和样品 id

无接触红外接口，用于将数据传输到打印机或计算机

直观且友好的操作界面，提供 10 种语言的菜单和背光显示屏

坚固耐用的防水外壳（ip67）

创新的智能电极管理（ism®）。

产品型号	产品型号	说明
sg7-b	便携式 电导率仪	sevengo pro™ 电导率仪主机，腕带，minidin转接口，电极夹，袋装标准液（新增），电池，操作手册，校验证证书等，不含电极（可选配各种实验inlab电导电极进行测量）
sg7-elk		sevengo pro™ 电导率仪主机，inlab® 738电极（ip67），电极夹，袋装标准液，腕带，电池，操作手册，校验证证书等
sg7-elk742		sevengo pro™ 电导率仪主机，inlab® 742电极（ip67），电极夹，腕带，电池，操作手册，校验证证书等（需配84 μs/cm电导仪标准液）
sg7-fk2		sevengo pro™ 电导率仪主机,inlab® 738电极（ip67），户外便携箱，电极支架，腕带，电极夹，袋装标准液，取样瓶，电池，操作手册，校验证证书等
sg9-b	便携式 溶氧仪	仅含 sevengo pro™ rdo 仪表
sg9-elk		sevengo pro™ rdo，含电极套装，包括 inlab® optiox（ip67，1.8 米电缆）
sg9-fk2		sevengo pro™ rdo，现场测量套装，包括 inlab® optiox（ip67，1.8 米电缆）、optiox 防护套、橡胶套、取样瓶和户外便携箱
sg9-fk5		sevengo pro™ rdo，现场套装，包括 inlab® optiox（ip67，5 米电缆）、optiox防护套、橡胶套、取样瓶和户外便携箱

本产品的加工定制是是，品牌是METTLER TOLEDO/梅特勒-托利多，型号是SG9-ELK，类型是便携式溶氧仪，测量范围是0.00-50.00mg/L，精确度是0.00...50.00mg/L，分辨率是0.01mg/L