

型号	主机内经 (mm)	处理风量 (m ³ /h)	蒸发水量 (kg/h)	最大装机容量 (kw)	最大高度 (m)	占用平面 (m ²)
xsg-4	400	1150-2300	58-73	21.4	4.6	27
xsg-6	600	2500-5100	130-163	34.2	5.5	39
xsg-8	800	4500-9000	238-297	63.5	6.0	40
xsg-10	1000	7000-13500	345-430	68	6.5	55
xsg-12	1200	10000-20000	515-645	94	6.8	62
xsg-14	1400	16600-28000	730-910	130	7.0	89
xsg-16	1600	18000-38100	962-1203	160	7.2	160

注:1.水分蒸发量是以进风温度为200 、出风80 计 2、装机容量为基本数据，可根据物料性能改变。3、占地面积根据实际情况布置，表中数据仅供参考。

产品实拍图

产品发货图

公司展会图

企业介绍

借助这片沃土，常州市海正药化设备有限公司经过十多年的摸打爬滚，汲取当地的精华，逐渐成为整个工业园区中举足轻重的一员。十多年的洗礼，每前进一步都凝聚着无数的汗水，这些都镌刻在海正的成长史中。如今，作为一家专业从事制药机械的厂家，海正药化设备有限公司以干燥设备、造粒设备、粉碎设备、混合设备和筛选设备为生产的重点，设备适用于化工、食品、制药等一系列相关领域。除此以外，公司主打的混合机系列、制粒机系列等更成为行业的典范。

企业证书

购买须知

1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证

2、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异。

3、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

4、关于售后

我们将提供完整的售后服务，全新合格的产品。

5、关于发货

我们的合作物流公司是和顺物流。

本产品的加工定制是是，品牌是海正，型号是XZG-16，适用物料是有机类，功率是电话咨询（kw），外形尺寸是电话咨询（mm），水分蒸发量是电话咨询（kg/h），进风量是电话咨询（m³/h），规格是XZG-16