

炜盛WS-6387B数显呼吸型酒精测试仪 高精度便携式酒精检测仪

产品名称	炜盛WS-6387B数显呼吸型酒精测试仪 高精度便携式酒精检测仪
公司名称	郑州炜盛电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:winsensor 型号:WS-6387B
公司地址	郑州高新开发区金梭路299号
联系电话	0371-60932951 18697315156

产品详情

产品介绍

产品信息品牌：winsen 型号：ws-6387 毛重：40g 颜色：白色（可定制）产地：河南省郑州
技术参数测量范围：（0.00~1.00）mg/l(0.00~0.20%bac;0.00~0.20g/l) 分辨率：564 × 478 电压：
3v 电源：2 x 1.5 v预热时间：反应时间：5s 测量精度：0.01% bac(0.1 g /
l) 详细参数与采购商采购与订制

产品特点

1. 数字式声响报警酒精测试仪2. 测量范围: 0.00 - -0.19% bac & 0.0 - -1.9 g / l(或0.00 -0.95 mg / l
brac)3. 快速响应和恢复4. 自动关机5. 使用2 x 1.5v碱性电池 阿里旺旺：winsenzj

产品特写图

炜盛产品包装图

酒精检测仪特点

1. 数字式声响报警酒精测试仪2.测量范围: 0.00 - -0.19% bac & 0.0 - -1.9 g / l(或0.00 - -0.95 mg / l
brac)3. 快速响应和恢复4. 自动关机5. 使用2 x1.5v碱性电池

炜盛产品的使用方法

电池的安装vs酒精仪的使用方式

炜盛产品的使用说明

1. 从测试仪背面按提示滑动打开电池盒后盖。2. 按图示要求正确安装两节1.5v碱性电池3. 盖上电池后盖。

当第一次使用酒精测试仪，或长时间没有使用时，酒精传感器表面可能由于吸附大量气体杂质影响测试仪性能。从而影响酒精测试仪正常工作。首先要清理酒精传感器，然后尽可能重复按下电源按钮多次预热测试仪。

温馨提示当第一次使用酒精测试仪，或长时间没有使用时，酒精传感器表面可能由于吸附大量气体杂质影响测试仪性能。从而影响酒精测试仪正常工作。首先要清理酒精传感器，然后尽可能重复按下电源按钮多次预热测试仪。测试：1. 预热结束后，测试仪显示“blow”，同时显示从10到0的倒计时。测试仪进入测试模式。2. 近距离对准吹气孔吹气3-5秒。3. 从酒精测试仪显示器上读出测试结果。4. “caution”右侧显示数字表示被测人体内酒精浓度在如下范围,说明被测人有饮酒，驾车要小心:0.02% bac(or 0.2g/l) to 0.05% bac(or 0.5g/l).0.05% bac(or 0.5g/l) to 0.08% bac(or 0.8g/l)5. “danger”右侧显示数字表示被测人体内酒精浓度在如下范围，同时有哔哔声响警报。说明:被测人酒醉，驾车危险。over & equal 0.05% bac(or 0.5g/l).over & equal 0.08% bac(or 0.8g/l)自动关机 1. 测试结果是显示后约15秒后,lcd显示器显示“off”约2-3秒，酒精测试仪自动关机2. 如果被测人没有对准酒精测试仪出气孔吹起,lcd显示器将显示“0.00”。

企业介绍

批量订货、订制请与客户经理直接商洽 0371-60932951

购买须知

1、运输方式

为了使货品安全快捷的到达客户手中，我公司的货品均通过知名的快递公司运送，发出前我们的货品均已经过检查并严密包装好，当货品到达客户准备签收时，请务必当面送件人员检查货品，如有任何问题可联系我们，谢谢。

2、关于价格

因各种规格价格都不一样，且价格于购买的数量有关，故客户在咨询时请告知您的数量，本网站所示的价格仅是一个象征的标价。

3、批发说明

本网上所标价格仅是一象征性的价格，不代表最终成交价，最终售价与商品的规格型号及数量有关，故最终售价依买卖双方商议的结果为准；本公司出售的商品一般都提供保修及售后维修服务，请放心购买；

4、运费说明

小件一般发快递，大件一般发物流，我们的报价大多数是含快递费的，但单价低的货物在出售时往往不含快递费，及物流费用超过100元以上的货物，此时运费需双方协商来定

本产品的加工定制是是，品牌是winsensor，型号是WS-6387B，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是（0.00~1.00）mg/l(0.00~0.20%BAC;0.00~0.20g/L)，测量对象是饮酒驾驶员，测量精度是0.01%BAC(0.1g/l)，分辨率是564 × 478，电压是3V（v）（v），尺寸是95x36x18mm（mm）（mm），重量是44g（kg）（kg），电源是2X1.5v，预热时间是10（s）（s），反应时间是5（s）（s），传感器类型是纳米半导体酒精传感器，报警及显示方式是声报警；3位LCD数字配合图文显示，使用环境是温度：0 ~ 50 相对湿度： 95% 无结露