

代理批发各种规格滴定管 棕色 带活塞 酸式滴定管 滴定管

产品名称	代理批发各种规格滴定管 棕色 带活塞 酸式滴定管 滴定管
公司名称	东莞市莞城金裕仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:北玻 型号:50ML
公司地址	中国 广东 东莞 莞城八达路14号
联系电话	86-076986221836 13537486549

产品详情

滴定管是化学分析中用来精确测量滴定溶液体积的仪器。为一细长而内径均匀、表面有刻度的玻璃管。下端有一活塞的为酸式滴定管，装除碱液以外的溶液；下端有玻璃珠的称碱式滴定管，装除氧化性溶液以外的液体。此外还有自动滴定管等。有多种规格。

滴定管(burette)分为碱式滴定管和酸式滴定管。前者用于量取对玻璃管有侵蚀作用的液态试剂；后者用于量取对滴定管橡皮有侵蚀作用的液体。滴定管容量一般为50ml，刻度的每一大格为1ml，每一大格又分为10小格，故每一小格为0.1ml。精确度是百分之一。即可精确到0.01ml。

滴定管为一细长的管状容器，一端具有活栓开关，其上具有刻度指示量度。一般在上部的刻度读数较小，靠底部的读数较大。

酸式滴定管的下端为一玻璃活塞，开启活塞，液体即自管内滴出。使用前，先取下活塞，洗净后用滤纸将水吸干或吹干，然后在活塞的两头涂一层很薄的凡士林油（切勿堵住塞孔）。装上活塞并转动，使活塞与塞槽接触处呈透明状态，最后装水试验是否漏液。

还有一种滴定管为通用型滴定管，它是带有聚四氟乙烯旋塞的。

酸式滴定管的颜色一般为红色，下端为一玻璃活塞，开启活塞，液体即自管内滴出。使用前，先取下活塞，洗净后用滤纸将水吸干或吹干，然后在活塞的两头涂一层很薄的凡士林油（切勿堵住塞孔）。装上活塞并转动，使活塞与塞槽接触处呈透明状态，最后装水试验是否漏液。

本产品的加工定制是否，品牌是北玻，型号是50ML，类型是酸式滴定管，材质是玻璃，测量范围是0-50 ML，允许误差是2（ml），颜色是棕色