

《厂家直销》供应TGWH 迷你USB加湿器雾化片 质保

产品名称	《厂家直销》供应TGWH 迷你USB加湿器雾化片 质保
公司名称	东莞市天工激光制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天工 型号:TGWH-16
公司地址	广东省东莞市万江区牌楼基市场综合楼4F401室
联系电话	0-0769-33376168/33376178 13763259528

产品详情

供应各种规格优质医疗雾化片，我司医疗雾化片率先通过美国标准机构雾化颗粒径检测，有效3~5微米雾化颗粒，达到75%以上，领先世界同类产品指标，采用低压驱动，低温形成微雾，不会导致药物成分变性，安全可靠，雾化量稳定，较同类产品大50%以上。

我司目前是专业的微孔雾化片供应商，tgwh系列雾化片产品早在2009年就荣获国家颁发的专利证书，专利号：zl200920166931.3，产品广泛应用于：加湿雾化、美容雾化、香薰雾化、医疗雾化、超精细雾化、大雾化量雾化、玩具礼品模拟雾化等。日均生产能力15000片；公司立项至今已累计出货达到90万片，在微孔雾化片行业积累了一定经验，产品质量稳定，定制灵活，可根据客户要求生产出面向不同行业领域的产品。

我们的优势：

最早开发医疗微孔雾化片的厂家，医疗雾化片最早通过颗粒径测试的厂家，医疗雾化片最早规模量产的产家，最早获得fda认证的微孔医疗雾化片；tgwh系列雾化片早在2009年就获得专利证书，专利号：zl200920166931.3，拥有独立知识产权；大规模微孔金属膜片加工能力，我司拥有全套微孔加工、微孔检测设备，可严格控制产品的雾化量，所有产品出厂100%检测；微孔金属膜片产量90万片/月；独到的金属粘接技术，采用德国进口材料，先进设备贴合，工艺独特，贴合速度快，成品高。我司贴合的tgwh系列微孔雾化片，通过丙酮浸泡、高浓度劣质精油浸泡、粘稠爽肤类产品浸泡、连续空振、大电流过载、高温、负荷连续出雾工作、特定高度跌落等恶劣条件老化试验，各项性能均远远领先于其他产品；所有出厂产品都经过电容、微裂纹、出雾全检，银层拉力抽检，雾化量稳定抽检，保证产品质量的稳定；所采用压电陶瓷100%压电性能全检，我司采用的压电陶瓷性能优异，谐振频带宽，临界出雾化电压低，机械损耗系数小，使用寿命远远高于大多数压电片；率先开发不湿桌面微孔雾化片、产品颗粒径细、喷雾高度

高、可带棉芯、可直接接水工作，现已可以对这类产品进行量产；最早开发美容微孔雾化片的厂家，早在2008年1月，我司应日本规模连锁企业采购代表处委托，开发孔径在7-8微米的雾化产品用于美容雾化，产品喷雾柔和、雾化量稳定、雾化高度高等优异性能；可大规模生产各种规格的微孔雾化片，目前产量可达50万片每月；tgwh系列雾化片驱动电压低（dc1.5~dc12v），高转换效率，雾化量大，可直接贴水面工作可广泛应用于大雾化量的高档玩具、usb电源桌上型微型加湿机、精油及香水雾化、蚊香水等。

供应各种规格加湿器雾化片，产品直径从3mm-150mm，孔径最小到0.004mm，孔数量从1个到上万个不等，膜片厚度从0.02mm-0.3mm。目前有8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、25mm，雾化量从25ml-660ml/h.欢迎订购。

专业激光打孔加工。最小 0.001mm 孔形状不限，最大孔径比1:10.根据需要可打方形孔，三角孔，喇叭孔，十字孔等形状。可在大多数非金属、金属材料上进行打孔，孔径最细可达0.001毫米。广泛应用于喷嘴、喷丝头、咖啡壶滤片、雾化片，加湿雾化，超精细雾化，医疗雾化，香薰，香水雾化，香水喷头、倒车雷达、精密电子侦测、电子滤光、声纳探测等。最精密加湿器的喷嘴。广泛应用于清洗、冷却、加湿、杀菌消毒、湿布、调湿、镇尘、消除粉尘，可满足各种各样行业对雾的要求越来越多样化。该喷嘴所形成的气雾是极小的水滴，碰撞到物体后反弹，所以不会沾湿。大的水滴碰撞到物体后破裂了所以会沾湿。

用途纤维、蘑菇栽培、孵化场、发酵室、食品保鲜库的加湿、印刷、电子厂、塑料行业的静电防止

本产品的加工定制是是，品牌是天工，型号是TGWH-16，种类是谐振器，标称频率是113（MHz），调整频差是0.005（MHz），温度频差是0.005（MHz），总频差是0.01（MHz），负载电容是3300（pF），负载谐振电阻是85（ Ω ），激励电平是38（mW），基准温度是25（ $^{\circ}$ C），插入损耗是0.05（dB），阻带衰减是0.01（dB），输入阻抗是75（k Ω ），输出阻抗是85（k Ω ），雾化量是65ml/h，工作电流是300ma，工作电压是100Vp-p