

霜乳化机 均质乳化机 化妆品乳化机

产品名称	霜乳化机 均质乳化机 化妆品乳化机
公司名称	上海鲁硕实业有限公司
价格	2100.00/个
规格参数	应用领域:化妆品 物料类型:膏体 适用物料:化妆品
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路181号491室
联系电话	18916841992 15921424980

产品详情

fj200高速分散均质机适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品等液体/液体的混合、乳化，液体/固体粉末的分散、均质，组织细胞捣碎、浆化实验领域。是科研机构、大专院校、卫生防疫和产品制造等进行科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备。产品设计理念新颖、结构合理紧凑，制造工艺先进。驱动电机采用高密度压铸铝合金机壳的微型电机，功率大、转速高，运行安全可靠；运行状态控制采用电子无级调速器，调速方便；分散均质工作头用优质不锈钢精制（接触物料部位），耐腐蚀性能好；工作头采用联接器与驱动电机连接，拆装简便灵活等特性。分散均质工作头的独特结构，确保工作头的转子在电机高速驱动下，具有旋转线速度高，产生强大的液体剪切力和剧烈的高频机械效应，促使实验流体物料在巨大的离心力作用下，通过转子与定子相互剪切、分散。使实验物料承受了每分钟高达数万次的剪切、撕裂和混合，从而达到分散、均质的效果。不同规格的工作头配置，为满足不同的实验需求而设计的。铝质金属机壳：—— 确保持久使用的机械精度；—— 确保连续使用的电气性能；—— 确保运行状态稳定、噪声低。无级变速控制：—— 任意选择实验运行转速；—— 应用范围广，调速方便。基本规格：使用电源：ac 200 v 50 hz输入功率：280 w输出功率：200 w工作方法：断续转速范围：300 ~ 23000 r/min工作头配置： 12 mm， 18 mm处理量：2 ~ 800 ml外形尺寸：230 × 300 × 530 mm

本产品的应用领域是化妆品，物料类型是膏体，适用物料是化妆品，适用场所是实验室用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是标本，型号是FJ200，生产能力是1（kg/h），每次处理量范围是0-10（千克），功率是0.20（KW），外形尺寸（长*宽*高）是230 × 300 × 530（mm），整机重量是12