

化妆品真空乳化锅，真空乳化搅拌机，真空加热均质搅拌锅，乳化罐

产品名称	化妆品真空乳化锅，真空乳化搅拌机，真空加热均质搅拌锅，乳化罐
公司名称	广州森美特轻工机械制造有限公司
价格	89000.00/个
规格参数	应用领域:化妆品，医药，化工，食品，乳品，能源，电子电器，工程建设，塑料橡胶，造纸工业，农业，矿业 物料类型:液-液，固体颗粒，固-液，干粉-膏体，膏体 适用物料:膏体，干粉，食品，饮料，药品，泥浆，油墨，油漆涂料，化学品，塑料，纸浆，油类，胶水，沥青
公司地址	广州市白云区大朗白云湖大道广得工业区一栋2号
联系电话	18928740753 18820781558

产品详情

化妆品真空均质乳化机 香波真空均质乳化锅 膏霜真空均质乳化机 护肤品乳化机 药膏真空均质乳化机

一，工作原理:

物料在水锅、油锅内通过加热、搅拌进行混合反应后，由真空泵吸入乳化锅，通过乳化锅内上部的中心搅拌、聚四氟乙烯刮板始终迎合搅拌锅形体，扫净挂壁粘料，使被刮取的物料不断产生新界面，再经过叶片的剪断、压缩、折叠，使其搅拌、混合而向下流往锅体下方的均质器处，物料再通过高速旋转的切割轮与固定的切割套之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等过程，物料在剪切缝中被切割，迅速破碎成200um-0.2um的微粒，由于乳化锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。采用抽真空的方式，使所生产的制品在搅拌过程中不再混入气泡，从而保证可制造出富有光泽、细腻及延展性良好的优质产品。

二，组成部分：

真空乳化机主要由预处理锅、主锅、真空泵、液压、电器控制系统等组成。水锅与油锅的物料经充分溶解后被真空吸入主锅进行混合、均质乳化。

三，应用领域：

生物医药；食品工业；日化护理品；涂料油墨；纳米材料；石油化工；印染助剂；造纸工业；农

药化肥；塑料橡胶；电力电子；其他精细化工等。

四，产品特点：smt-b型真空均质乳化机是集真空脱泡、搅拌均匀质、加热、电控等功能于一体，是生产中、高档膏类、密类的理想设备。

五，smt-b型真空均质乳化机性能及配置：

1· 搅拌采用无级调速，可满足不同工艺。2· 先进的均质机，采用日本技术，结构独特，效率超群。3· 凡接触物料部分均采用进口有锈钢材料符合卫生要求。4· 真空脱泡，无细菌传染延长产品保质期。5· smt-b型真空均质乳化机的造型美观大方，外观采用特殊抛光技术，光泽如镜，更显设备豪华名贵。

六，smt-b型适用范围：

食品：还原奶、沙拉酱、蛋黄酱、冰淇淋、奶酪、乳饮料酸奶、果汁

医药：细胞浆化、药物合成、疫苗、脂肪乳、混悬液、软膏、制剂

化妆品：香波、膏霜、牙膏、睫毛膏、沐浴露、卡波

化工：合成橡胶、纳米材料、树脂、沥青、硅油、絮凝剂、白碳黑、感光剂、柔软剂、染料、糊料、涂料、膨润土、油墨、水性漆、钛白粉。

七，500l固定式真空均质乳化机整机图：

本产品的应用领域是化妆品，医药，化工，食品，乳品，能源，电子电器，工程建筑，塑料橡胶，造纸工业，农业，矿业，物料类型是液—液，固体颗粒，固—液，干粉-膏体，膏体，适用物料是膏体，干粉，食品，饮料，药品，泥浆，油墨，油漆涂料，化学品，塑料，纸浆，油类，胶水，沥青，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是森美特，型号是SMT-B500L，生产能力是500（kg/h），每次处理量范围是101-500（千克），功率是11（KW），外形尺寸（长*宽*高）是2100*2600*2750（mm），整机重量是1500，加热方式是蒸汽加热