

振动流化床 质量可靠 值得信赖

产品名称	振动流化床 质量可靠 值得信赖
公司名称	常州市海正药化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海正 型号:ZLG-0.45*4.5
公司地址	中国 江苏 常州市 焦溪镇
联系电话	86-051988905638 13861170973

产品详情

zlg振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。

原理： 物料自进料口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出,干燥物料由排料口排出。特点：振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长,维修方便。 热效率高,比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,无死角现象。可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。采用全封闭式结构,有效地防止了物料与空气间交叉感染作业环境清洁。当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。

技术参数表：

机型	流化床面积 m ²	进风温度	出风温度	蒸发水份能力 kg/h	振动电机	
					型号	功率kw
zlg3 × 0.30	0.9	70~140	40~70	20 ~ 35	yzs8-6	0.75 × 2
zlg4.5 × 0.30	1.35			35 ~ 50	yzs10-6	0.75 × 2
zlg4.5 × 0.45	2.025			50 ~ 70	yzs15-6	1.1 × 2
zlg4.5 × 0.60	2.7			70 ~ 90	yzs15-6	1.1 × 2
zlg6 × 0.45	2.7			80 ~ 100	yzs15-6	1.1 × 2
zlg6 × 0.60	3.6			100 ~ 130	yzs20-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.75	4.5			120 ~ 170	yzs20-6	1.5 × 2

zlg6 × 0.9	5.4		140 ~ 170	yzs30-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 0.6	4.5		130 ~ 150	yzs30-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 0.75	5.625		150 ~ 180	yzs40-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 0.9	6.75		160 ~ 210	yzs40-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 1.2	9.0		200 ~ 280	yzs50-6	3.7 × 2
zlg7.5 × 1.5	11.25		230~330	yzs50-6	3.7 × 2
zlg8 × 1.8	14.4		290~420	yzs75-6	5.5 × 2

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

产品实拍图

产品发货图

公司展会图

企业简介

借助这片沃土，常州市海正药化设备有限公司经过十多年的摸打爬滚，汲取当地的精华，逐渐成为整个工业园区中举足轻重的一员。十多年的洗礼，每前进一步都凝聚着无数的汗水，这些都镌刻在海正的成长史中。如今，作为一家专业从事制药机械的厂家，海正药化设备有限公司以干燥设备、造粒设备、粉

碎设备、混合设备和筛选设备为生产的重点，设备适用于化工、食品、制药等一系列相关领域。除此以外，公司主打的混合机系列、制粒机系列等更成为行业的典范。

企业证书

购买须知

1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证

2、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异。

3、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

4、关于售后

我们将提供完整的售后服务，全新合格的产品。

5、关于发货

我们的合作物流公司是和顺物流。

本产品的加工定制是是，品牌是海正，型号是ZLG-0.45*4.5，适用物料是颗粒状，作用种类是循环式，应用领域是食品、化工医药中间体，流化面积是2.025（m²），装机功率是1.1*2（kw），产量含冷却是300（T/h），占地面积是4.5（m²），重量是1670（kg），规格是ZLG-0.45*4.5