

热变形维卡温度测定仪 维卡软化测试仪 维卡点测定仪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 热变形维卡温度测定仪 维卡软化测试仪 维卡点测定仪 |
| 公司名称 | 扬州市赛思检测设备有限公司 |
| 价格 | 22300.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:赛思 型号:SRW-300B |
| 公司地址 | 扬州市江都区真武镇振兴村 |
| 联系电话 | 15094362594 13770823609 |

产品详情

srw-300b型热变形、维卡软化点测定仪运用plc可编程控制器进行温度调节采用计算器显示操作。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高，并在试验过程中可实时监控试验温度和变形量；试验结束时系统自动停止加热，并可打印试验报告和试验曲线。该系列机型是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。

srw-300b型具有试样架升降功能，可在试验开始或结束时对试样架进行提升或下降,该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。产品符合is075(e)、is0306(e)、gb/t8802、gb / t1633、gb / t1634等标准要求。

主要技术参数：

温度控制范围：环境温度—300

升温速率：（120±10） /h (12±1) /6min (50±5) /h (5±0.5) /6min

温度示值误差：0.1

温度控制精度：±0.5

最大形变示值误差：±0.001mm，

变形测量范围：0—1.5mm

试样架个数：3个

负载杆及托盘质量：68g

加热介质：甲基硅油（运动粘度一般选择200厘斯）或变压器油

冷却方式：150以上自然冷却，150以下水冷或自然冷却。

加热功率：4kw

仪器尺寸：540mm × 520mm × 970mm

要求尽可能明确试验所参考执行的试验方法标准细则。

- 1.提供在本机上完成试验的试样，供在用户实验现场调试设备使用。
- 2.负责产品的收货、储运、就位。
- 3.如需计量，自行联系当地计量部门对设备进行计量。
- 4.提前准备好设备安装所需的空间及地基，电源等条件。
- 5.其它条件

安装、调试和培训

安装要求：试验机安装在稳固的基础上，安装水平度 0.2/1000，周围留有不小于1m的空间，室内清洁、干燥、无振动和腐蚀性气体，电源三相ac220v/50hz，电压波动不超过额定值的±10%。

本公司产品实行为用户免费调试和培训，使操作员达到熟练使用程度。

售后服务

计算机软件终身免费升级。产品实行“质量三包”一年，终身服务。一年内属非人为造成故障，可免费维修、免费更换损坏部件。设备运行故障报修，我公司可以4小时内提供解决方案。如无法解决，我公司将派专业维修工程师到现场进行服务。

扬州市赛思检测设备有限公司是专门从事理化检测仪器研发、生产和销售的知名企业,公司所有仪器测控软件及测控主板均采用赛思最新技术的研制产品系列,以高稳定性,高精度,高速性使我们的产品深受客户的好评;公司生产的试验机系列产品广泛适用于各种行业作理化检测之用。公司产品均采用赛思最新技术和日本、美国、台湾进口零配件组成,使产品性能达到国外同类型产品的技术水平。公司下设技术研发中心、营销部、质量技术部、财务部、仪器仪表事业部和电源事业部。

公司拥有强大的技术开发团队,公司以“技术领先,优质服务”的经营战略为客户提供一个完美的使用环境,随着公司的发展,公司将为用户提供更加优良的产品和更加完善的售后服务。公司生产的拉力试验机、电子万能材料试验机、液压万能材料试验机、冲击试验机、轮胎耐久性试验机等系列产品是实验室对产品进行分析和检测的必备仪器,特别适用于材料、食品、医药、五金等敏感行业中质量监督检测与控制;在理化检测领域中被广泛应用。

公司正按照国际化、现代化的要求,初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制。公司企业精神:勤俭创业、自强奋进、开拓创新!

公司经营理念:让每个人拥有成就感,服务大众,回馈社会!公司奉行道德标准:诚信正直!公司倡导的做事准则:先做人,后做事!

公司目标:我们要做行业中端试验机标杆!公司使命:研制最先进的检测仪器,为企业创造价值!

本产品的加工定制是是,品牌是赛思,型号是SRW-300B,测量范围是热塑性材料,测量精度是0.001mm,控温范围是20-300(),功率是4(w),尺寸是540×520×970(mm),重量是60(kg),适用范围是非金属材料如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定,适用人群是该系列机型是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器