

# 车用汽油实际胶质测定仪

产品名称	车用汽油实际胶质测定仪
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:长沙富兰德 型号:FDR-0531 符合标准:GB/T8019
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

## 产品详情

**适用范围** 车用汽油和航空燃料实际胶质测定仪是根据gb/t8019 iso6246 astm d381标准规定设计制造的。适用于测定车用汽油、航空汽油、用于配制挥发性馏分及航空涡轮燃料在试验时的实际胶质以及车用汽油的未洗胶质含量。本产品采用分体结构，由主机箱和控制箱组成。主机箱为蒸发浴，控制箱控制蒸发浴温度、排气口流速及压力，分空气喷射控制和蒸气喷射控制两种。蒸气喷射控制供用户选配。功能特点

1、蒸发浴为3孔金属浴。2、自动浴温控制，自动流量检测。3、免去人工流量调节之麻烦，方便使用。4、蒸发时间可设置，能自动报警。5、图形液晶显示。6、可扩充数据通讯功能。7、蒸发浴温度，排气口空气流速、压力和试样蒸发时间均能图形液晶显示。  
**技术参数** 1、空气喷射：2、空气压力：35kpa 3、空气流量：排气口流速 $1000 \pm 100$ ml/s 4、蒸发浴：金属块浴，三个试验孔 5、蒸发浴温度： $162.5 \pm 1.5$  (可以扩展到250 ) 6、试验孔温度： $155 \pm 5$  7、加热功率：1800w 8、蒸气喷射(选配)：9、蒸发压力：35kpa 10、蒸气流量：排气口流速 $1000 \pm 100$ ml/s 11、蒸发浴温度：232-246 试验孔温度： $232 \pm 5$