

5L 10L 30L实验室捏合机 捏合机

产品名称	5L 10L 30L实验室捏合机 捏合机
公司名称	莱州市沙河镇东鑫化工机械厂
价格	面议
规格参数	应用领域:密封胶 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:实验室用
公司地址	山东省烟台莱州市沙河镇路旺
联系电话	86-05352340337 13589758977

产品详情

实验室捏合机

不锈钢捏合机，真空捏合机，硅橡胶捏合机，高温捏合机

产品介绍：本公司生产的实验室捏合机适应性强，用途广泛，性能可靠稳定，使用寿命长，属于低能耗，高产量，操作简单，使用方便的高档混合设备。

实验室捏合机详细说明：本设备是由一对互相配合和旋转的叶片（通常呈z形）所产生强烈剪切作用而使半干状态的或橡胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得均匀的混合搅拌。该机是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备，具有搅拌均匀、无死角、捏合效率高的优点。广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。

捏合机常见形式分为普通型、压力型、真空型、高温型四种，根据材质可分为碳钢捏合机、不锈钢捏合机及特种材质捏合机。调温形式采用夹套、蒸汽、油加热、水冷却等方法，采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压、液压翻板出料等。并可通过plc实时控制及记录生产中的温度、时间、粘度等相关数据。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢、合金钢、锰钢等材质制成，确保产品质量。

联系方式:刘成东0535-2356186 13697613808

型号	nh-5	nh-10	nh-100	nh-300	nh-500	nh-1000	nh-1500	nh-2000
容量l	5	10	100	300	500	1000	1500	2000
拌桨转速rpm	33、23	33、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	30、16
主电机功率kw	0.75	1.1	3-7.5	11-30	15-37	22-90	22-90	30-110
加热方式	蒸汽：压力 mpa				0.3			

电加热：功率kw	1	1	4	9	16.2	27	32.4	40
真空度mpa	-0.090(真空型捏合机)							
压力mpa	0.45(压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
重量kg	210	320	1250	1600	3000	4500	5800	6500

本产品的应用领域是密封胶，适用物料是高粘度密封胶，适用场所是实验室用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是东鑫，型号是NH2-2000L，电机功率是0.5-1.1（Kw），整机重量是320（Kg），装料容量范围是1.4-7（L），拌浆转速是23-33（r/min），夹套力压力是0.3（MPa），拌缸内真空度是-0.09（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，规格是5L