

HY-006-15A空气源臭氧发生器厂家直销

产品名称	HY-006-15A空气源臭氧发生器厂家直销
公司名称	广州佳环科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:广加环 型号:HY-006-15A 尺寸:40*30*71cm
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区华隆路2号
联系电话	020-36051733 18520310040

产品详情

hy-006 15g臭氧发生器基本信息：一、产品组成：15g电源模块、15g石英管、电流表、电压表、电源指示灯、臭氧指示灯、风扇、臭氧输出口、浓度调节、电源保险、气泵、氧气输入口二、产品特点：

1、风冷，单冷设计2、空气、水处理两用3、外壳为不锈钢三、设备参数 型号：hy-006-15a

机箱尺寸：40*30*71cm 包装尺寸：48.5*38*79cm 臭氧产量：15g/h 输入电压：220v 50hz 功率：300 w

规格：箱式 机器重量：17.5kg 毛重：19.1kg 噪音 50db 臭氧浓度15-25mg/m3 40*30*71cm

消毒完成后空气中臭氧残留浓度 0.2mg/m3 运输环境条件 温度：-40 ~ +50 相对湿度：50% ~ 90%

工作环境 室内温度：-5 ~ 40 相对湿度：60% ~ 85% 四、保养常识：

1、请将本设备置于干燥通风处，防尘网（风扇处）一个月清理一次；

2、本设备非专业电工，请勿开箱（内有高压）；3、保养时请专业电工，开启机箱后盖；

4、硅胶管三个月更换一次，效果更佳；5、检查机器内部接头是否松动和软管老化；

6、如有接头松动，请用螺丝刀扭紧，软管老化，请及时更换；

7、所有购买本公司产品的客户，均可在本公司以低于市场价购买配件；8、设备维修保养（如需上门维修，需由客户支付差旅费用，公司视路途远近，选择就近经销商上门维修；）

9、设备维修时，请将保修卡随机一起寄回本公司。五、基本故障检测：

（一）、机器不通电：电源插头是否插好，插座是否有220v 交流电；（二）、臭氧输出口气量输出：

1、如氧气输入口有气量输入，机器内部线路接头是否漏气、脱落、管路是否打折；

（三）、无臭氧（有气）1、臭氧指示灯不亮，开关是否打开；

2、如果开关已打开，还是没有臭氧，模块损坏；（四）、臭氧消毒注意事项：

1：机器设备必须放置在没有油污、空气干净、干燥的地方工作，以延长机器设备使用寿命。

2：使用时必须轻拿轻放，不能乱扔乱放。3：机器设备用于水处理，臭氧输出口必须接上止回阀。（注意：止回阀分正反，在没接止回阀前检查有臭氧输出，再接上止回阀，如没臭氧就证明止回阀接方向接反，在这时倒一头就可以了）；防止回水进入机内，损坏机器。4：禁止将臭氧机放在消毒区内工作，为了工作的安全，设备应有单独工作区，再用硅胶管将臭氧气体输送到消毒或化学反应区。

5：机器设备必须天天检查维护；如发现异常要立刻关机，查明原因、处理好后再用。

6：使用前机器设备必须良好接地，以防雷电。不用时最好拔掉电源插头。

7：根据工作环境、使用要求，正确选用臭氧消毒机。

8：机器设备若长时间不用必须将机内、机外壳清理干净，放置通风干燥的地方。防止受潮损坏。9：为

为了防止机器受潮和更好的维护设备，每星期打开《气泵开关》，关掉《臭氧开关》工作三小时以上，以清洁机内水气，10:臭氧机不能放在需要消毒的房间内。六、设备配套和售后服务 1：本公司全系列产品自您购买之日起，提供一年免费保修，终生维护。若产品出现下列故障，本公司将不承担免费保修义务，只收取维修材料费： 环境过于潮湿（湿度 75%）或机器内部进水而导致产品损坏；擅自改动产品结构而导致产品损坏； 因自然灾害或其它不可抗力而导致产品损坏；

长途运输中由货运公司运输途中所造成的损坏； 无法提供有效购买凭证； 2:卖方定期进行客户回访,并免费帮助购方解决疑难问题.当设备发生故障而购方不能自主解决时,我方将第一时间赶到现场解决问题. 3:卖方提供设备的终身免费技术咨询及服务. 4：设备易损件：设备连接软管、设备出厂时，配备3米硅胶管，1个保险丝，2个曝气头，合格证，保修卡，使用说明书。