

浸泡腐蚀试验箱免费送货 泰丰

产品名称	浸泡腐蚀试验箱免费送货 泰丰
公司名称	深圳市泰丰量仪有限公司
价格	29800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:泰丰 型号:TF-60F
公司地址	广东深圳市龙岗区横岗街道安良工业区
联系电话	86 0755 28625337 13322926671

产品详情

tf-60f浸泡腐蚀试验箱

产品名称:tf-60f浸泡腐蚀试验箱产品型号:tf-60f产品类别:多功能型盐雾试验机产品简介:泰丰仪器研制的盐水渗泡试验机是国内首台首台盐水渗泡试验机，在盐雾试验机制造行业内处技术领先地位。该机器广泛应用于餐具行业，运行参数符合欧盟标准。

产品详细说明

盐水浸泡腐蚀试验箱构造简介：盐水槽：位于试验室底部，实验进行过程中，盐水槽里的盐水始终处于流动状态。实验室后部有水阀控制排水。发热管：此发热管位于实验室底部，材质为钛合金，用来加热实验室内的水，以达到实验所需温度。触摸屏控制器：采用韩国temi880控制器，实验室的盐水温度设定及运行控制均在控制器里设定。调速器：调节电机运行转速以达到设定要求。马达：控制升降齿轮上下移动。水泵：共二台，交替循环工作以保证实验室里的盐水始终处于流动状态。计数器：统计试验时间内测试工件上下进出盐液的次数。风扇：用来散热以降低控制箱内的温度。盐水浸泡腐蚀试验箱操作步骤：1、请将电源线接至380v电源上，然后打开电源开关。2、盐水调制方法：将100克nacl加入9.9升纯净蒸馏水中，搅拌均匀。3、将盐水倒入盐液补充瓶，即自动填充盐水进入试验室。4、放置试片或试样于夹具上。5、进入控制器主菜单，将实验室盐水控制温度设定为60度。6、在控制器主菜单中点击运行键并设定好实验时间，试验开始进行。泰丰仪器可根据客户要求定做各种规格的盐水浸泡腐蚀试验箱。

本产品的加工定制是是，品牌是泰丰，型号是TF-60F，材质是SUS304，温度范围是60（ ），测量对象是餐具行业，工作室尺寸是600*450*400mm（mm），重量是120（kg）