

高压反应釜 20ML 苏信

产品名称	高压反应釜 20ML 苏信
公司名称	滨海县正信仪器厂
价格	220.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏信 电热功率:0 (Kw)
公司地址	滨海县东坎镇阜东南路恢宏塑料厂综合楼205室
联系电话	13813240952 13815514929

产品详情

烘箱中使用的高压反应釜，消化罐（聚四氟乙烯高压罐），是利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的。是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。我厂的反应釜的型号.25ml、50ml、100ml、150ml/、200ml、250ml、300ml、500ml、1000ml、2000ml等.适用温度是200度、240度（特殊要求可订制），压力为3mpa、6mpa、10mpa.本产品采用优质无磁性0cr18ni9ti不锈钢精加工而成，内有聚四氟乙烯衬套，双层护理，可耐酸，碱等。具有外形美观，结构合理，操作简便，抗腐蚀性好等特点，是高校实验室，环境监测，卫生防疫，质量监督等科研领域做样品消化处理的理想产品，相应的工作压力6mpa，可根据不同样品的技术指标，确定不同的加热温度及加热。高压消解罐使用方法：将反应物系指与釜体内。当反应物系有腐蚀性时要将其置于四氟衬套内，方可保证釜体不受腐蚀。按照规定的升温速率升温至所需消解温度（小于规定的安全使用温度）。待消解结束将其降温时，也要严格按照规定的降温速率操作，以利安全和消解罐的使用寿命。当确认腹内温度低于反应物系种溶剂沸点后方能打开上压紧丝进行后续操作。每次使用后要及时将其清洗干净，以免锈蚀。线密封处要格外注意清洗干净，并严防将其碰伤损坏。

江苏省滨海县城变电路106号

电 话：0515—84103802

传 真：0515—84216622

热 线：13815514929

本产品的加工定制是是，品牌是苏信，电热功率是0 (Kw)，电机功率是0 (kw)，搅拌转速是0 (转/分)，结构类型是闭式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封