

# WDY-500A微电子面积测量仪，用于农业、林业、气象等部门

产品名称	WDY-500A微电子面积测量仪，用于农业、林业、气象等部门
公司名称	上海隆拓仪器设备有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:keyan 型号:WDY-500A微电子面积测量仪
公司地址	上海浦东新区凌高路149号
联系电话	86-02158645112 15821241912

## 产品详情

wdy-500a(300a)型微电子面积测量仪：是用来快速测定植物叶片面积，也可以测量其它不规则形状的面积。它广泛应用于农业、林业、气象等部门。该系列产品主要应用于快速测定植物叶片面积，也可以测量其它不规则形状的面积。它广泛应用于农业、林业、气象等部门。

### 1、一次最大测量面积：

500a型 500cm<sup>2</sup>（共分三档）0-500cm<sup>2</sup> 0-300cm<sup>2</sup> 0-150cm<sup>2</sup>

300a型 300cm<sup>2</sup>（共分二档）0-300cm<sup>2</sup> 0-150cm<sup>2</sup> 2、测量误差：不大于满刻度的±3%

3、显示方式：lcd液晶显示 4、分辨率：最小分辨率1cm<sup>2</sup> 5、有累加存贮功能：最大存贮

面积值为65535cm<sup>2</sup> 6、有显示存贮功能 7、外形尺寸：500a型：420×340×110(mm)；300a型：340

×300×100(mm) 8、测量范围：

测量范围cm <sup>2</sup>	测量误差cm <sup>2</sup>
0-150	±5
0-300	±9
0-500	±15

使用注意事项1、仪器在 ~40 环境下工作2、测量时尽量采用均匀，稳定光源3、适合单人单机工作4、仪器在测量过程中，应经常校正零点5、仪器不用时，应关断电源开关。当仪器显示闪烁000时，电力不足，须更换新电池。更换电池方法：旋下仪器电池压板上的两个螺丝，取下电池压板，装上两节9v 电池。 常见故障及维修：故障现象产生原因排除方法；无显示无电池装好电池；调不到零光线太弱增强光照；测量误差大光源不均匀，相对环境，不稳定改变光源或，调整仪器的，相对位置。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉

花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

wdy-500a(300a)型微电子面积测量仪：是用来快速测定植物叶片面积，也可以测量其它不规则形状的面积。它广泛应用于农业、林业、气象等部门。该系列产品主要应用于快速测定植物叶片面积，也可以测量其它不规则形状的面积。它广泛应用于农业、林业、气象等部门。

1、一次最大测量面积：

500a型 500cm<sup>2</sup>（共分三档）0-500cm<sup>2</sup> 0-300cm<sup>2</sup> 0-150cm<sup>2</sup>

300a型 300cm<sup>2</sup>（共分二档）0-300cm<sup>2</sup> 0-150cm<sup>2</sup> 2、测量误差：不大于满刻度的±3%

3、显示方式：lcd液晶显示 4、分辨率：最小分辨率1cm<sup>2</sup> 5、有累加存贮功能：最大存贮

面积值为65535cm<sup>2</sup> 6、有显示存贮功能 7、外形尺寸：500a型：420×340×110(mm)；300a型：340

×300×100(mm) 8、测量范围：

测量范围cm <sup>2</sup>	测量误差cm <sup>2</sup>
0-150	±5
0-300	±9
0-500	±15

使用注意事项1、仪器在 ~40 环境下工作2、测量时尽量采用均匀，稳定光源3、适合单人单机工作4、仪器在测量过程中，应经常校正零点5、仪器不用时，应关断电源开关。当仪器显示闪烁000时，电力不足，须更换新电池。更换电池方法：旋下仪器电池压板上的两个螺丝，取下电池压板，装上两节9v 电池。 常见故障及维修：故障现象产生原因排除方法；无显示无电池装好电池；调不到零光线太弱增强光照；测量误差大光源不均匀，相对环境，不稳定改变光源或，调整仪器的，相对位置。

我公司生产及销售：奥式气体分析器，玛瑙研钵，罗氏泡沫仪，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪等产品。

上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：021-58645112 58644982

传真：021-58648628

手机：15821241912

本产品的加工定制是是，品牌是keyan，型号是WDY-500A微电子面积测量仪，测量范围是0，测量精度是0，电源电压是0（V），尺寸是0（mm），重量是0（kg），用途是来快速测定植物叶片面积，也可以测量其它不规则形状的面积。它广泛应用于农业、林业、气象等部门