

大型步入式恒温恒湿试验室 步入式恒温恒湿房

产品名称	大型步入式恒温恒湿试验室 步入式恒温恒湿房
公司名称	东莞市天一环境检测仪器有限公司
价格	98000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:东莞天一仪器 型号:T-HWS
公司地址	东莞市横沥镇隔坑上车岗村上龙路41号
联系电话	18819713661

产品详情

步入式恒温恒湿试验室适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。

步入式恒温恒湿试验室设备满足以下标准

gb/t 10592 -2008 高低温试验箱技术条件

gb/t 10586 -2006 湿热试验箱技术条件

gb/t 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验a：低温

gb/t 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验b：高温

gb/t 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验cab：恒定湿热试验

gb/t 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验db：交变湿热（12h + 12h循环）

gb/t 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则

步入式恒温恒湿试验室控制系统

- 1、进口可编程触摸式液晶中文对话式显示，微电脑集成控制器
- 2、温湿度显示控制仪表采用（日本）全进口超大屏幕画面（5.7寸led显示器），荧幕操作简单，程式编

辑容易，无须按键输入，屏幕直接触摸选项。精度：0.1（显示范围）

3、解析度：±0.1；

4、感温传感器：pt100铂金电阻测温体；

5、控制方式：热平衡调温调湿方式；所有电器均采用（施耐德）系列产品

6、温湿度控制采用p.i.d+s.s.r系统同频道协调控制

7、具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定

8、控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示

9、具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分

10、资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机

11、具有rs-232或rs-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线数据等功能

12、控制器具有荧屏自动屏保功能，在长时间运行状态下更好的保护液晶屏（使其寿命更长久）

13、在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示讯号

步入式恒温恒湿试验室安全保护措施：1、加热器短路、过载保护

2、漏电保护、报警声讯提示。

3、安全可靠的接地保护装置。

4、电源欠压、缺相保护。

5、独立的工作室超温保护。

联系人：叶小姐

联系电话：18819713661

固定电话：0769-83067897

传真号：0769-82181331

全国服务热线：400-823-8183

联系地址：东莞市东城区牛山涡岭工业园

本产品的加工定制是是，品牌是东莞天一仪器，型号是T-HWS，工作室尺寸是可选择（mm），温度范围是0~ + 150（ ），温度波动度是可定制（ ），控温方式是原装进口PID控制方式，适用范围是工业通用