

## GBS-60B数显半自动杯突试验机-

产品名称	GBS-60B数显半自动杯突试验机-
公司名称	济南君诚试验仪器设备有限公司
价格	78000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:济南君诚 型号:GBS-60B
公司地址	济南市市中区泉景天沅鸿园2号楼1001室
联系电话	13406961033

## 产品详情

gbs-60b数显半自动杯突试验机

一、设备名称:数显半自动杯突试验机

二、型 号:gbs-60b

三、gbs-60b试验机性能说明:

本试验机是对金属薄板和带材进行工艺性试验的设备。可实现国家标准gb4156-2007《金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验》检验金属薄板和带材在试验过程中的塑性变形性能，检验有色金属薄板的各向异性。

所谓杯突试验，即用一定规格的钢球或球状冲头，向周边具有10kn夹紧力的试样施加压力，直到试样产生穿透裂缝为止，此时冲头压入深度（mm），即为被试板材的杯突值，此杯突值用来判断材料的塑性变形性能。

#### 四、 gbs-60b试验机主要技术指标：

##### （1） 板材厚度

标准杯突试验 0.2-2mm

非标准杯突试验钢板 0.2-3mm

0.1-2mm

（2） 板材最大宽度 100 mm

（3） 冲头最大行程 60 mm

（4） 夹紧活塞行程 19-21 mm

（5） 最大冲压负荷 60kn

（6） 最大夹紧负荷 25kn

##### （7） 杯突试验模具规格

标准冲头球径  $20 \pm 0.05\text{mm}$

标准垫模孔径  $33 \pm 0.1\text{mm}$

标准固定模孔径  $27 \pm 0.05\text{mm}$

非标准模具规格: （需特殊订货）

杯突冲头球径:  $15 \pm 0.05\text{mm}$

$8 \pm 0.02\text{mm}$

$3 \pm 0.02\text{mm}$

垫模孔径  $18 \pm 0.1\text{mm}$

$10 \pm 0.1\text{mm}$

$3.5 \pm 0.1\text{mm}$

固定模孔径  $21 \pm 0.02\text{mm}$

11 ± 0.02mm

5 ± 0.02mm

(8) 数显分辨率 0.01mm

(9) 液压油 压缩机油

(10) 试验机外形尺寸： 1300mm × 800mm × 1300mm

#### 五、 gbs-60b试验机设备配置：

- (1) 主机（包括液压站、油泵等）
- (2) 电器控制（包括电控、数显系统等）
- (3) 附件：标准杯突冲头、冲模

本产品的加工定制是是，品牌是济南君诚，型号是GBS-60B，产品规格是1300mm × 800mm × 1300mm，外形尺寸是1300mm × 800mm × 1300mm（mm），产品用途是金属薄板和带材进行工艺性试验