

# 紫外可见分光光度计UV752 , 752N

产品名称	紫外可见分光光度计UV752 , 752N
公司名称	临沂市盈嘉科学仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:盈嘉科仪 型号:UV752 , 752N 重量:12G
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗六路金湖明珠沿街商铺西19号
联系电话	0539-7829671 18053941081

## 产品详情

紫外可见分光光度计uv752(752n)

该仪器可广泛应用于医药卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制、司法刑侦、检验检疫林业、地质勘探、食品检测等行业，是理化实验室常用的分析仪器之一

仪器特点：

1. 宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿
2. 可直接连接专用打印机（选配）、打印数据
3. 关键部件全部采用原装进口配置、保证测量的准确度和精度
4. 自动光门、保证光电传感器的使用寿命、仪器测试更加简单。

型号	uv752	uv752n	uv7
光学系统	ct光栅单色器		
波长范围	195-1100nm	195-1100nm	195-1

波长准确度	± 2nm	± 2nm	± 2nm
光谱带宽	5nm	4nm	4nm
波长重复性	1nm	1nm	1nm
杂散光	0.3%t @220nm	0.2%t@360nm	0.2%t
光度准确性	0.5%t	0.5%t	0.5%t
光度重复性	0.2%t	0.2%t	0.2%t
光度范围	0-200%t , -0.301-3.000a , 0-9999c	0-200%t , -0.301-3.000a , 0-9999c	0-200%t , -0.301-3.000a , 0-9999c
漂移	0.001a/h @500nm	0.002a/h @500nm	0.002a/h @500nm
基线直线性	± 0.004a/h @500nm	± 0.002a/h @500nm	± 0.002a/h @500nm
噪声	100% 0.15%t; 0 0.1%t	100% 0.15%t; 0 0.1%t	100% 0.15%t; 0 0.1%t
稳定性	± 0.004a/h @500nm	± 0.002a/h @500nm	± 0.002a/h @500nm
工作方式	t,a,c	t,a,c	t,a,c
显示范围	0-200%t, -0.3-3a	0-200%t, -0.3-3a	0-200%t, -0.3-3a
显示系统	4位液晶led显示	4位液晶led显示	4位液晶led显示
调零方式	自动	自动	自动
波长驱动	手动	手动	手动
打印机 ( 接口 )	热敏打印机 ( 并口 ) 选配	热敏打印机 ( 并口 ) 选配	配备热敏打印机 ( 并口 )

能量（灯源）	进口钨灯、进口氙灯	进口钨灯、进口氙灯	进口钨灯、
净重	12g	12g	1
软件支持	否	否（选配）	选