

月饼馅料水分测定仪

产品名称	月饼馅料水分测定仪
公司名称	厦门群隆仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:群隆 型号:QL-720A
公司地址	厦门市湖里区安岭路993号7层709单元
联系电话	0592-5653843 18150390872

产品详情

月饼馅料水分仪 月饼馅料水分检测仪 月饼馅料水分测定仪

化工原料水分仪 粉料水分检测仪 颗粒物水份仪有何具体特点？

卤素快速水分测定仪是一种新型的快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀的加热，该仪器操作简便、测量准确。

卤素快速水分测定仪在测量样品重量的同时，仪器采用环形卤素管加热的方式，快速干燥样品；在干燥过程中，水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。

与国际烘箱加热法相比，卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性，具有可替代性，且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。

卤素快速水分测定仪操作简便，测定准确，显示部分采用液晶显示屏幕，示值更加清晰可见，分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据，并具有与计算机、打印机连接功能

QL系列快速水分测定仪主要技术参数：

型号	QL-610A	QL-720A	QL-100A
量程(g)	120-0.005	120-0.001	100

称量可读性(g)		120	120	100
重复性(标准偏差)	>2g	± 0.01%		± 0.001%
	>10g	± 0.05%		± 0.005%
操作温度范围()	13~25			
校准方式	温度校准、外部砝码校准		温度校准、内部砝码校准	
秤盘尺寸(mm)	90			
外形尺寸(长*宽*高)(mm)	310*205*200		360*195*125	
开机预热(分钟)	20-30			
波特率	300、600、1200、2400、4800、9600			
显示器	LCD液晶显示器		LCD液晶显示器、可选5.0寸彩色智能	
加热温度范围()	60-200			
干燥程序	标准加热、阶梯加热、失重加热模式			
湿度显示模式	相对湿度			
停机方式	自动停机、手动停机、定时停机			
设定时间	0~99分 间隔1分钟			

