

AU-300V含油率测量仪

产品名称	AU-300V含油率测量仪
公司名称	杭州金迈仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科思 型号:AU-300V
公司地址	杭州经济技术开发区世茂江滨商业中心2幢3单元408室
联系电话	0571-88035285 13336013771

产品详情

适用：含油轴承、粉末冶金、电动工具、气动工具、机械零件业、风扇业、马达业、微电机、电器行业、新材料研究实验室。依据：gb/t5165、iso 2737、gb/t5164、iso 2738、astm b311、b328、gb/t5163、jis z2505、jis z2506、mpif standard42、mpif standard45...等标准。高精度含油率与密度测试仪采用阿基米得原理法，三个步骤即可显示含油率，改变传统人工计算的方式，节省时间、快速、方便。非常适合传动部件的铜基、铁基、铁铜基等多孔性结构产品的含油率检测。

精度说明：au-120v、au-200v密度解析度：0.0001g/cm³；含油率精度：0.1%au-300v、au-600v、au-900v、au-1200v密度解析度：0.001 g/cm³；含油率精度：0.01%

功能与特点：1、操作非常简便、测量可靠2、直接读取含油率、密度、含油总体积、含油体积3、使用水作介质，也可使用其它液体介质4、采用一体成型测量平台，具有无阻碍免翻盖设计，使测量结果更可靠，操作更简便5、采用pc材质一体注塑成型水槽，透明水槽、防腐蚀、耐摔耐破（长15.3 cm × 宽10.7 cm × 高9.3cm）6、具有实际水温设定、测量介质密度设定，空气浮力补偿设定功能7、配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固耐用8、含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可选购au-40打印机打印测量数据9、毛重/尺寸：4.5kg/长42.5 cm × 宽17.5 cm × 高32.5cm10、电源电压：ac100v~240v 50hz/60hz 欧规标准

含油率测量步骤：将产品放入测量台，测含油空气中重量，按enter键记忆。将产品放入水中测含油水中重量，按enter键记忆。利用相关除油设备去除油，将产品放入测量台测未含油的重量，按enter键记忆，显示含油率、密度值等。

标准附件：主机、水槽、测量台、镊子、温度计、砝码、防风防尘罩、电源变压器一个

技术规格：

品牌	quarrz科思
----	----------

型号	au-300v	au-600v	au-900v	au-1200v	au-120v	au-	
称重	范围	0.005~300g	0.005~600g	0.01~900g	0.01~1200g	0.001~120g	0.0
	标准偏差	0.005g	0.005g	0.01g	0.01g	0.001g	0.0
密度	可读性	0.001 g/cm ³				0.0001 g/cm ³	
	测量平台	abs注塑成型				铝合金压铸成型	
	范围	0.001~99.999g/cm ³				0.0001~99.9999g/cm ³	
含油率精度	0.1%				0.01%		
结果显示	直接读取含油率、密度、含油总体积、含油体积						
测量原理	阿基米德原理浮力法						
测量时间	约10~60秒						
测量台翻盖方式	快速无阻碍免翻盖设计						
水槽	pc材质一体注塑成型透明水槽（尺寸：长15.3 cm × 宽10.7 cm × 高9.3cm）						
参数设定	水温的设定、测量介质密度设定、润滑油介质密度设定、空气浮力设定						
校正方式	单键校正、自动检测						
标准附件	主机、水槽、测量台、镊子、温度计、砝码、防风防尘罩、电源变压器						
数据接口	标准rs-232接口						
选购附件	au-40打印机、数据连接线						
电源电压	ac100v~240v 50hz/60hz 欧规标准						
毛重/尺寸	4.5kg/长42.5 cm × 宽17.5 cm × 高32.5cm						