

荧光法溶氧仪-配YG-401ppm荧光法溶氧电极

产品名称	荧光法溶氧仪-配YG-401ppm荧光法溶氧电极
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:DOG-5081Y
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

DOG-5081Y荧光法溶氧仪

DOG-5081Y采用荧光法原理，免维护，测量稳定。在测量性能和使用环境等方面有很大的提高，中文显示、中文菜单式操作、功能强大的等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

主要特点

免维护。

无电解液溶液补充。

无阳极、阴极清洗或更换。

在至少一年的大多数应用中，不用校准或更换传感器帽。

没有测量漂移。

没有必要保持样品流动来确保的测量精度。

功能全面且立即可用。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性(EMC/RFI)设计：按欧洲标准EN50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口。历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。

记事本功能：记载200条信息。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。

内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

密码管理：参数设置和维护均有密码保护。

技术指标 显示方式：中文液晶显示，中文菜单式操作

测量范围：（0~20.0）mg/L；（-10~55.0）

分辨率：0.01 mg/L, 0.1 精度：±0.1mg/L，±0.5

电流隔离输出：4~20 mA（负载<750 Ω ）；可选配两路4~20 mA；

报警继电器：AC220V、3A，报警信号隔离输出 通讯接口：隔离RS485（选配）

电源：AC220V \pm 22V，50Hz \pm 1Hz；可选配DC24V供电 防护等级：IP65

工作条件：环境温度0~60 $^{\circ}$ C，相对湿度 \leq 90% 掉电保存：>10年

重量、尺寸：0.8kg、146 \times 146 \times 108 mm 开孔尺寸：138 \times 138mm

二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式 电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式

标准配置

DOG-5081Y二次表一台，YG-401ppm荧光法溶氧电极一支

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐 13787219935，

0731-88592298

咨询QQ：1211298488

欢迎您的来电！