

长沙工业在线PH、ORP电极

产品名称	长沙工业在线PH、ORP电极
公司名称	长沙优测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长沙优测 型号:齐全
公司地址	宁乡县玉潭镇一环南路芙蓉盛景12栋502室
联系电话	0731-88592298 13787219935

产品详情

工业在线PH、ORP电极

1、 T334三复合pH电极

上下都是3/4NPT螺纹，塑料外壳。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于一般工业场合用。

2、 T335三复合纯水pH电极

三复合卡口式纯水pH电极，pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于测量纯水pH值。

3、 T335-PT100三复合纯水pH电极

三复合卡口式纯水pH电极，温补电阻pt100。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于测量纯水pH值。

4、 T336三复合316L不锈钢pH电极

上下都是3/4NPT螺纹，316L不锈钢外壳。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 100 。适用于有机溶剂、耐腐蚀场合。

5、 T337三复合高温pH电极

上下都是3/4NPT螺纹，316L不锈钢外壳，温补电阻PT1000。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 120 。适用于有机溶剂、高温和耐腐蚀场合。

6、 T338三复合pH锑电极

上下都是3/4NPT螺纹。pH值测量范围:2 ~ 12pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于测量氢氟酸溶液。

7、 H328三复合pH电极

玻璃外壳pH电极，PG13.5螺纹，温补电阻PT1000。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 100 。适用于测量纯水、自来水pH值。

8、 H331三复合pH电极

上下都是3/4NPT螺纹，塑料外壳，温补电阻PT1000。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于一般工业场合用。

9、 H332两复合pH电极

两复合pH电极，玻璃外壳，PG13.5螺纹，GS接头。pH值测量范围:0 ~ 14pH,耐温范围:0 ~ 100 。适用于测量纯水、自来水pH值。

10、 H333三复合pH电极

压紧式pH电极，温补电阻PT100。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于测量纯水、自来水pH值。

11、 H334三复合pH电极

上下都是3/4NPT螺纹，塑料外壳,温补电阻PT100。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于一般工业场合用。

12、H335三复合纯水pH电极

进口三复合卡口式纯水pH电极，pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适合测量纯水pH值。

13、H335-PT100三复合纯水pH电极

进口三复合卡口式纯水pH电极，温补电阻pt100, pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于测量纯水pH值。

14、H336三复合扁平pH电极

三复合扁平pH电极,上下都是3/4NPT螺纹，塑料外壳, pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于电厂脱硫使用。

15、H336-PT100三复合扁平pH电极

三复合扁平pH电极，上下都是3/4NPT螺纹，塑料外壳,温补电阻pt100, pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于电厂脱硫使用。

16、H337三复合聚四氟pH电极

上下都是3/4NPT螺纹，聚四氟外壳。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于有机溶剂、耐酸碱腐蚀场合。

17、H337-PT1000三复合聚四氟高温pH电极

上下都是3/4NPT螺纹，聚四氟外壳，温补电阻pt1000。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于高温、有机溶剂、耐酸碱腐蚀场合。

18、SWAN332三复合pH电极

两复合pH电极, PG13.5螺纹,加液式pH电极，GS接头。pH值测量范围:0 ~ 14pH,温度测量范围:0 ~ 80 。适用于测量纯水、自来水pH值。

19、PPL232三复合pH电极

两复合pH电极,前端PG13.5螺纹,GS接头。pH值测量范围:0~14pH,温度测量范围:0~80。适用于测量纯水、自来水pH值。

20、PEH233三复合pH电极

塑料外壳pH电极,上下3/4NPT螺纹,温补电阻PT100。pH值测量范围:0~14pH,温度测量范围:0~80。适用于测量纯水、自来水pH值。

21、PEH232三复合pH电极

玻璃外壳pH电极,PG13.5螺纹,温补电阻PT100。pH值测量范围:0~14pH,温度测量范围:0~80。适用于测量纯水、自来水pH值。

22、PGF233三复合pH电极

三复合工业pH电极,锥形pH电极。pH值测量范围:0~14pH,温度测量范围:0~80。

23、PHL233三复合pH电极

玻璃外壳pH电极,PG13.5螺纹,温补电阻PT100。pH值测量范围:0~14pH,温度测量范围:0~80。适用于一般场合pH值测量。

工业ORP电极T200:

测量范围: $\pm 1999\text{mv}$ 温度范围:0-90

特点及应用:ORP电极,氧化还原测试

测量范围: $\pm 2000\text{mV}$; 温度范围: 0-100

耐压: 0.6MP; 安装尺寸: 上下3/4NPT管螺纹

材质: PPS; 联接方式: 低噪音电缆线直接引出

型号选择：复合ORP电极（平面铂金）及ORP电极（平面黄金）

长沙优测仪器有限公司

联系人：罗小姐13787219935，0731-88592298

QQ1211298488

欢迎您的来电！